

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

Matériau:	Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C	Hauteur 1 (H1)
SLS2L10	2 mm	10m	57 mm	20 mm	5.5 mm	53mm
SLS2L2	2 mm	2m	57 mm	20 mm	5.5 mm	53mm
SLS2L3	2 mm	3m	57 mm	20 mm	5.5 mm	53mm
SLS3L10	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	53mm
SLS3L3	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	53mm
SLS3L5	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm	53mm

Table 2/2



Référence catalogue	Hauteur 2 (H2)	Taille du filetage (TS)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)	Taille du slot (SS)	Épaisseur (T)	Charge statique
SLS2L10	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L2	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L3	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L10	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L5	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

Le verrou en 3mm est compatible avec les rails en C types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, mais aussi avec les rails de montage types C, avec trous oblongs, A, avec trous oblongs, AS, perforé, CC, avec trous oblongs et AA, avec trous oblongs.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

