

Collier pour rail monopièce RIGD pour tuyau/conduit rigide



FONCTIONS

Collier monobloc pour rail à sectionner (taille de tuyau 1/2" à 4")

Inclut un taraudage embouti et la vis captive (taille de tuyau de 1/2" à 4")

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Conforme à la norme SP-58 (type 59) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique
RIGD0050EG	Acier	Électro-galvanisé	21.3 mm	31.8 mm	2 mm	1779N
RIGD0050S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		21.3 mm	31.8 mm	2 mm	1779N
RIGD0075EG	Acier	Électro-galvanisé	26.7 mm	31.8 mm	2 mm	2670N
RIGD0075S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		26.7 mm	31.8 mm	2 mm	2670N
RIGD0100EG	Acier	Électro-galvanisé	33.4 mm	31.8 mm	2 mm	2670N
RIGD0100S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		33.4 mm	31.8 mm	2 mm	2670N

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique
RIGD0125EG	Acier	Électro-galvanisé	42.2 mm	31.8 mm	2 mm	2670N
RIGD0125S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		42.2 mm	31.8 mm	2 mm	2670N
RIGD0150EG	Acier	Électro-galvanisé	48.3 mm	31.8 mm	2.8 mm	3550N
RIGD0150S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		48.3 mm	31.8 mm	2.8 mm	3550N
RIGD0200EG	Acier	Électro-galvanisé	60.3 mm	31.8 mm	2.8 mm	3550N
RIGD0200S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		60.3 mm	31.8 mm	2.8 mm	3550N
RIGD0250EG	Acier	Électro-galvanisé	73 mm	31.8 mm	2.8 mm	3550N
RIGD0250S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		73 mm	31.8 mm	2.8 mm	3550N
RIGD0300EG	Acier	Électro-galvanisé	88.9 mm	31.8 mm	2.8 mm	3550N
RIGD0300S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		88.9 mm	31.8 mm	2.8 mm	3550N
RIGD0350EG	Acier	Électro-galvanisé	101.6 mm	31.8 mm	3 mm	3500N
RIGD0400EG	Acier	Électro-galvanisé	114.3 mm	31.8 mm	3 mm	3500N
RIGD0400S4	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		114.3 mm	31.8 mm	3 mm	3500N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

