

Tige de suspension pour installation de filetage avec embout à clouer



FONCTIONS

Supporte une tige filetée sans nécessiter de boulonnerie supplémentaire

Équipé d'un embout prêt à clouer de DEWALT® à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

S'installe facilement à l'aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz

Rapport d'évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®

Matériau: Acier;Spring Acier
Finition: Électro-galvanisé;nVent CADDY Armour

SPÉCIFICATIONS


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	A	Charge statique
4TIBSF	59.7 mm	58.7 mm	33 mm	440N
6TIBSF	59.7 mm	58.7 mm	33 mm	440N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Utilise la référence 50032 de Powers Fasteners, Inc.

La charge statique a été établie en prenant en compte d'une profondeur d'enfoncement de 1" (25,4 mm) dans un béton léger 3 000 psi (20,68 MPa). Pour les variations d'enfoncement et de matériau, veuillez consulter le site anchors.dewalt.com.

Pour des supports fixés par cloueur dans des installations antisismiques de catégorie D, E ou F, la charge maximale est inférieure à 400 N ou la charge publiée.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

