

Chemin de câbles WBT Performance, fil rond

Le chemin de câbles fil rond WBT Performance nVent CADDY est une solution de chemin continu offrant un support optimal pour les systèmes de câblage haute performance ainsi qu'une base idéale pour les installateurs de systèmes électriques et datacom.

FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A et 7, ainsi que les câbles de fibre optique

Certifié UL comme conducteur de terre d'équipement, aucun décapage de peinture sur le terrain n'est nécessaire

Fil de bordure à soudure en T pour la protection des câbles et des installateurs

Certificats d'usine disponibles pour attester la teneur en matériaux recyclés en vue de l'obtention éventuelle de crédits ou de la certification LEED

Matériau: Acier

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire
WBT2X4PW	Prégalvanisé	Étain	50 mm	100	3000mm	3.629 kg
WBT2X6PW	Prégalvanisé	Étain	50 mm	150	3000mm	4.082 kg
WBT2X12PW	Prégalvanisé	Étain	50 mm	300	3000mm	6.35 kg
WBT2X8PW	Prégalvanisé	Étain	50 mm	200	3000mm	4.436 kg
WBT2X24PW	Prégalvanisé	Étain	50 mm	600	3000mm	10.886 kg
WBT2X18PW	Prégalvanisé	Étain	50 mm	450	3000mm	8.618 kg
WBT4X12PW	Prégalvanisé	Étain	100 mm	300	3000mm	8.165 kg
WBT4X18PW	Prégalvanisé	Étain	100 mm	450	3000mm	10.433 kg
WBT4X24PW	Prégalvanisé	Étain	100 mm	600	3000mm	13.154 kg
WBT4X6PW	Prégalvanisé	Étain	100 mm	150	3000mm	4.99 kg
WBT4X4PW	Prégalvanisé	Étain	100 mm	100	3000mm	4.536 kg
WBT4X8PW	Prégalvanisé	Étain	100 mm	200	3000mm	6.35 kg

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire
WBT6X18PW	Prégalvanisé	Étain	150 mm	450	3000mm	11.34 kg

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

