


Chemin de câbles WBT Performance, fil profilé



La construction du chemin de câbles fil profilé WBT Performance nVent CADDY élimine les points de contrainte et de pression sur les ensembles de câblages haute vitesse/performance actuels. La base de la plateforme intègre notre technologie de « chemin profilé », offrant un support considérablement amélioré par rapport aux chemins de câbles classiques. Cette technologie augmente le support de 400 % tout en réduisant les contraintes sur les câbles jusqu'à 65 %, protégeant ainsi les câbles haute performance et de fibre optique pendant toute la durée de vie de l'installation.

FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de fibre optique ainsi que les câbles de catégories 5e, 6, 6A et 7

Certifié UL comme conducteur de terre d'équipement, aucun décapage de peinture sur le terrain n'est nécessaire

Fil de bordure à soudure en T pour la protection des câbles et des installateurs

Certificats d'usine disponibles pour attester la teneur en matériaux recyclés en vue de l'obtention éventuelle de crédits ou de la certification LEED

Matériau: Acier



SPÉCIFICATIONS

Table 1/5

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT2X12S	Prégalvanisé		50	300	3m	6.35 kg	UL
WBT2X12SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	50	300	3m	6.35 kg	UL, cUL
WBT2X12SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	50	300	3m	6.35 kg	UL, cUL
WBT2X12SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	50	300	3m	6.35 kg	UL, cUL

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT2X16S	Prégalvanisé		50	400	3m	8.165 kg	UL
WBT2X16SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	50	400	3m	8.165 kg	UL, cUL
WBT2X16SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	50	400	3m	8.165 kg	cUL, UL
WBT2X18S	Prégalvanisé		50	450	3m	8.618 kg	UL
WBT2X18SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	50	450	3m	8.618 kg	UL, cUL
WBT2X18SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	50	450	3m	8.618 kg	UL, cUL
WBT2X18SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	50	450	3m	8.618 kg	UL, cUL
WBT2X20S	Prégalvanisé		50	500	3m	9.97 kg	UL
WBT2X20SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	50	500	3m	9.79 kg	cUL, UL
WBT2X20SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	50	500	3m	9.79 kg	cUL, UL
WBT2X24S	Prégalvanisé		50	600	3m	10.886 kg	UL
WBT2X24SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	50	600	3m	10.886 kg	cUL, UL
WBT2X24SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	50	600	3m	10.886 kg	cUL, UL
WBT2X24SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	50	600	3m	10.886 kg	UL, cUL
WBT2X4S	Prégalvanisé		50	100	3m	3.629 kg	UL
WBT2X4SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	50	100	3m	3.629 kg	UL, cUL

Table 2/5

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT2X4SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	50	100	3m	3.629 kg	UL, cUL
WBT2X4SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	50	100	3m	3.629 kg	cUL, UL
WBT2X6S	Prégalvanisé		50	150	3m	4.082 kg	UL
WBT2X6SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	50	150	3m	4.082 kg	cUL, UL

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT2X6SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	50	150	3m	4.082 kg	UL, cUL
WBT2X6SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	50	150	3m	4.082 kg	cUL, UL
WBT2X8S	Prégalvanisé		50	200	3m	4.4535 kg	UL
WBT2X8SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	50	200	3m	4.436 kg	cUL, UL
WBT2X8SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	50	200	3m	4.436 kg	cUL, UL
WBT2X8SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	50	200	3m	4.436 kg	cUL, UL
WBT4X12S	Prégalvanisé		100	300	3m	8.165 kg	UL
WBT4X12SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	100	300	3m	8.165 kg	UL, cUL
WBT4X12SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	100	300	3m	8.165 kg	UL, cUL
WBT4X12SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	100	300	3m	8.165 kg	cUL, UL
WBT4X16S	Prégalvanisé		100	400	3m	9.979 kg	UL
WBT4X16SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	100	400	3m	9.979 kg	cUL, UL
WBT4X16SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	100	400	3m	9.979 kg	UL, cUL
WBT4X16SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	100	400	3m	9.979 kg	cUL, UL
WBT4X18S	Prégalvanisé		100	450	3m	10.433 kg	UL
WBT4X18SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	100	450	3m	10.433 kg	cUL, UL

Table 3/5

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT4X18SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	100	450	3m	10.433 kg	cUL, UL
WBT4X18SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	100	450	3m	10.433 kg	cUL, UL
WBT4X20S	Prégalvanisé		100	500	3m	10.886 kg	UL
WBT4X20SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	100	500	3m	10.886 kg	cUL, UL

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT4X20SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	100	500	3m	10.886 kg	cUL, UL
WBT4X20SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	100	500	3m	10.886 kg	cUL, UL
WBT4X24S	Prégalvanisé		100	600	3m	13.154 kg	UL
WBT4X24SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	100	600	3m	13.154 kg	cUL, UL
WBT4X24SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	100	600	3m	13.154 kg	cUL, UL
WBT4X24SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	100	600	3m	13.154 kg	cUL, UL
WBT4X4S	Prégalvanisé		100	100	3m	4.536 kg	UL
WBT4X4SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	100	100	3m	4.536 kg	UL, cUL
WBT4X4SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	100	100	3m	4.536 kg	cUL, UL
WBT4X4SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	100	100	3m	4.536 kg	UL, cUL
WBT4X6S	Prégalvanisé		100	150	3m	4.99 kg	UL
WBT4X6SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	100	150	3m	4.99 kg	UL, cUL
WBT4X6SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	100	150	3m	4.99 kg	cUL, UL
WBT4X6SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	100	150	3m	4.99 kg	cUL, UL
WBT4X8S	Prégalvanisé		100	200	3m	6.35 kg	UL
WBT4X8SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	100	200	3m	6.35 kg	cUL, UL



Table 4/5

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT4X8SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	100	200	3m	6.35 kg	UL, cUL
WBT4X8SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	100	200	3m	6.35 kg	UL, cUL
WBT6X12S	Prégalvanisé		150	300	3m	9.979 kg	UL
WBT6X12SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	150	300	3m	9.979 kg	cUL, UL

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT6X12SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	150	300	3m	9.979 kg	UL, cUL
WBT6X12SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	150	300	3m	9.979 kg	UL, cUL
WBT6X16S	Prégalvanisé		150	400	3m	10.886 kg	UL
WBT6X16SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	150	400	3m	10.886 kg	UL, cUL
WBT6X16SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	150	400	3m	10.886 kg	UL, cUL
WBT6X16SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	150	400	3m	10.886 kg	cUL, UL
WBT6X18S	Prégalvanisé		150	450	3m	11.34 kg	UL
WBT6X18SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	150	450	3m	11.34 kg	cUL, UL
WBT6X18SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	150	450	3m	11.34 kg	cUL, UL
WBT6X18SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	150	450	3m	11.34 kg	UL, cUL
WBT6X20S	Prégalvanisé		150	500	3m	13.154 kg	UL
WBT6X20SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	150	500	3m	13.154 kg	cUL, UL
WBT6X20SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	150	500	3m	13.154 kg	cUL, UL
WBT6X24S	Prégalvanisé		150	600	3m	14.515 kg	UL
WBT6X24SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	150	600	3m	14.515 kg	cUL, UL
WBT6X24SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	150	600	3m	14.515 kg	UL

Table 5/5

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBT6X24SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	150	600	3m	14.515 kg	cUL, UL
WBT6X8S	Prégalvanisé		150	200	3m	8.165 kg	UL
WBT6X8SBA	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Noir	150	200	3m	8.165 kg	cUL, UL
WBT6X8SPW	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Étain	150	200	3m	8.165 kg	cUL, UL
WBT6X8SWH	Prégalvanisé, Revêtement poudré	Blanc	150	200	3m	8.165 kg	cUL, UL



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

