

Face avant, Face avant anodisée, Rear Conductive, Sans blindage

Face avant, sans blindage, face vue anodisée et face d'appui conductrice

FONCTIONS

Face avant modulaire, Aluminium, 2,5 mm

aluminium, face vue anodisée, conductrice



Profondeur (D): 2.5mm
Matériau: Aluminium
Finition: Anodisé; Passivé
Type accessoire: Face avant
Type de produit: Face avant
Type: Face avant sans poignée



SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
30847-470	3U	2HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-464	4U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-480	9U	8HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-125	6U	5HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur durack	Quantité parcolis	Fixation	Finitionavant	Faced'appui
30838-148	6U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-183	6U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-047	3U	8HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-067	3U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-476	4U	4HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-127	6U	7HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-468	5U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-463	4U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-471	3U	3HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-046	3U	7HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-128	6U	8HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-126	6U	6HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-045	3U	6HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-130	6U	10HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-469	5U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-081	3U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Table 2/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
30838-123	3U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-460	2U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur durack	Quantité parcolis	Fixation	Finitionavant	Faced'appui
30838-141	6U	21HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-462	4U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-132	6U	12HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-044	3U	5HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-043	3U	4HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-136	6U		1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-134	6U	14HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-102	3U	63HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-467	5U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-053	3U	14HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-459	2U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-556	9U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-458	2U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-055	3U	16HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-162	6U	42HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-204	6U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-484	9U	12HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-465	4U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Table 3/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
30838-051	3U	12HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur durack	Quantité parcolis	Fixation	Finitionavant	Faced'appui
30838-060	3U	21HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-466	5U	28HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-461	2U	84HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-049	3U	10HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30847-482	9U	10HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur
30838-124	6U	4HP	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur

Table 1/3

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30847-470	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	9.8mm	RoHS
30847-464	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	319.7mm	RoHS
30847-480	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	40.3mm	RoHS
30838-125	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	25mm	RoHS
30838-148	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	141.9mm	RoHS
30838-183	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	319.7mm	RoHS
30838-047	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	40.3mm	RoHS
30838-067	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	141.9mm	RoHS
30847-476	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	20mm	RoHS
30838-127	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	35.2mm	RoHS
30847-468	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4mm	319.7mm	
30847-463	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	213mm	RoHS

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30847-471	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	14.9mm	RoHS
30838-046	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	35.2mm	RoHS
30838-128	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	40.3mm	RoHS
30838-126	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	30.1mm	RoHS
30838-045	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	30.1mm	RoHS
30838-130	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	50.5mm	RoHS
30847-469	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4mm	426.4mm	
30838-081	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	213mm	RoHS

Table 2/3

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30838-123	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	426.4mm	RoHS
30847-460	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	319.7mm	
30838-141	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	106.3mm	RoHS
30847-462	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	141.9mm	
30838-132	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	60.6mm	RoHS
30838-044	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	25mm	RoHS
30838-043	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	20mm	RoHS
30838-136	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	80.9mm	RoHS
30838-134	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	70.8mm	RoHS
30838-102	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	319.7mm	RoHS



Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30847-467	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4mm	213mm	
30838-053	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	70.8mm	RoHS
30847-459	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	213mm	
30847-556	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	426.4mm	RoHS
30847-458	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	141.9mm	
30838-055	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	80.9mm	RoHS
30838-162	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	213mm	RoHS
30838-204	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	426.4mm	RoHS
30847-484	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	60.6mm	RoHS
30847-465	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	426.4mm	RoHS

Table 3/3

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Certifications
30838-051	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	60.6mm	RoHS
30838-060	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	106.3mm	RoHS
30847-466	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4mm	141.9mm	
30847-461	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	426.4mm	RoHS
30838-049	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	50.5mm	RoHS
30847-482	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1mm	50.5mm	RoHS
30838-124	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	20mm	RoHS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œilletons, vis à gorge).



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE