

Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10 (x 25)



RÉFÉRENCE CATALOGUE

EBCSP25

FONCTIONS

Installation facile sur les ailes de poutre

Un trou traversant de 10,5 mm de diamètre permet l'utilisation d'une tige filetée M6, M8 ou M10 afin de supporter des charges statiques allant jusqu'à 450 N

Possède trois trous filetés M6 pour y attacher des boîtiers électriques directement sur le côté ou la base de la poutre



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 172430

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour

Taille du piquet (RS): 6

Taille de trou (HS): 10.5 mm


Épaisseur de bride (FT): 16 mm Max

Couple de serrage (TQ): 3 N·m

Charge statique: 450N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

