

Piquet de terre en acier inoxydable, sectionnel

FONCTIONS

Utilise un fil coupé pour un sol hautement corrosif




Résistance à la traction: 483 MPa Min
Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Taille du filetage (TS)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
685800S	5/8"	16 mm	5/8" UNC	3.05mm	4.7 kg	UL, cUL
685880S	5/8"	16 mm	5/8" UNC	2.44mm	3.5 kg	RUS, UL
683400S	3/4"	19.1 mm	3/4" UNC	3.05mm	6.8 kg	UL, cUL
683450S	3/4"	19.1 mm	3/4" UNC	1.52mm	3.1 kg	
684400S	1"	25.4 mm	UNC de 1"	3.05mm	12.1 kg	



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE