

SpectraCool Narrow Compact d'intérieur



Les climatiseurs d'intérieur SpectraCool Narrow Compact fournissent une solution peu encombrante pour les besoins des armoires peu profondes. Les modèles étroits sont conçus pour s'adapter aux armoires murales profondes de 12-po (300-mm) et montées au sol.

Certaines unités sont équipées d'un contrôle d'accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problèmes avec nos unités de climatisation d'armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n'importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.

NORMES INDUSTRIELLES

UL/cUL Listed; Type 12; File No. SA6453 for N17

Boucle interne IP 54

IP 54 Internal Loop

IP 34 on External Loop

EAC

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

Reference performance data tables for agency approvals applied to each model.

FONCTIONS

La conception étroite s'adapte aux armoires d'une profondeur de 12 po (300 mm)

Conception industrielle moderne avec une utilisation minimale de dispositifs de montage visibles

Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales

Réfrigérant R134a

Modèles avec une alimentation de 115, 230 et 400/460 V c.a. disponibles.

Température de service: 50 °F/10 °C à 125 °F/52 °C

Un thermostat mécanique fiable est situé derrière le couvercle de l'unité ; les modèles de climatiseurs comprennent un affichage numérique côté ambiant.

La bobine du condensateur résistant à la poussière permet à l'unité d'être utilisée sans filtre dans la plupart des applications.

Couvercle en d'acier doux à faible teneur en carbone pour les environnements d'usine et extérieurs robustes

Brides à montage facile, pour une installation simple

Chaque unité a fait l'objet d'un test fonctionnel avant l'expédition

Tous les modèles comprennent également une gestion active des condensations, un relais d'arrêt pour le commutateur de porte et d'autres exigences du système et un interrupteur de défectuosité

Les unités de contrôle d'accès à distance peuvent contrôler jusqu'à 2 capteurs de température et 10 alarmes. Ils peuvent contrôler plusieurs protocoles de communication : SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP et Profinet.

Matériel de montage, joints et manuel d'instructions fournis avec l'unité

Couleur: Gris clair
Matériau: Acier doux
Finition: Revêtement poudré
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Capacité nominale en watts	Installation en extérieur	Capacité nominale Btu/h	Tension nominale	Nombre de phases
N170146G020	25606	300W	Oui	1025Btu/h	460V	1
N170226G020	25576	527W	Oui	1800Btu/h	230V	1
N170116G020	25594	300W	Oui	1025Btu/h	115V	1
N170146G010 	25602	300W	Oui	1025Btu/h	460V	1
N170246G020	25586	527W	Oui	1800Btu/h	460V	1
N170226G010 	25568	527W	Oui	1800Btu/h	230V	1
N170216G010 	25558	527W	Oui	1800Btu/h	115V	1
N170126G010	25595	300W	Oui	1025Btu/h	230V	1
N170246G010 	25578	527W	Oui	1800Btu/h	460V	1
N170126G020	25601	300W	Oui	1025Btu/h	230V	1
N170116G010 	25588	300W	Oui	1025Btu/h	115V	1
N170216G020	25566	527W	Oui	1800Btu/h	115V	1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Options d'adaptateur de découpages pour les armoires avec des unités nVent HOFFMAN ou concurrentes plus anciennes pour un changement facile avec de nouveaux climatiseurs.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE