


Climatiseur SpectraCool Slim Fit pour l'intérieur



Les climatiseurs SpectraCool SlimFit sont conçus avec trois options de montage compactes pour maximiser l'encombrement. Elles ont été développées pour répondre aux exigences des clients industriels au niveau mondial, faciles à spécifier et faciles à utiliser. Avec un nombre réduit d'interventions sans filtres, des certifications mondiales, le climatiseur SpectraCool Slim Fit facilite la gestion thermique des systèmes d'automatisation pour les équipes d'ingénieurs et les systèmes d'entretien au niveau mondial.

Certaines unités sont équipées d'un contrôle d'accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problèmes avec nos unités de climatisation d'armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n'importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.

NORMES INDUSTRIELLES

UL/cUL listé type 12; File No.SA6453

Boucle interne IP 54

EAC

IP 54 Internal Loop

IP34 External Loop

FONCTIONS

Conception Slim Fit avec trois options de montage ; entièrement encastré, partiellement encastré et montage en surface

Capot en plastique esthétique pour optimiser le débit d'air

Réfrigérant R134a

Tension : 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) et 400/460 V triphasée (50/60 Hz)

Plage de température de service: 50 F / 10 C à 131 F / 55 C

Remplacement facile des filtres adapté aux environnements très poussiéreux

Bobines résistant à la poussière pour limiter le nombre d'interventions sur les filtres

Gestion active des condensations contre l'égouttement de l'eau

Compresseur rotatif économe en énergie

Bloc d'alimentation de puissance

Dimensions de découpages standards pour un échange facile

Chaque unité a fait l'objet d'un test fonctionnel avant l'expédition

Les climatiseurs standards sont compatibles avec un commutateur de porte d'armoire.

Les unités de contrôle d'accès à distance peuvent contrôler jusqu'à 2 capteurs de température et 10 alarmes. Ils peuvent contrôler plusieurs protocoles de communication : SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP et Profinet.

Matériel de montage, joints et manuel d'instructions fournis avec l'unité

Couleur: Gris clair
Matériau: Acier doux
Finition: Revêtement poudré
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Capacité nominale en watts	Capacité nominale Btu/h	Tension nominale	Nombre de phases	Réfrigérant
S101526G050	28169	1500W	5000Btu/h	230V	1	R134a
S060326G060	28185	300W	1000Btu/h	115V	1	R134a
S101046G060	28198	1000W	3400Btu/h	460V	1	R134a
S101016G050	28175	1000W	3400Btu/h	115V	1	R134a
S060526G050	28167	500W	1700Btu/h	230V	1	R134a
S060326G050	28166	300W	1000Btu/h	115V	1	R134a
S101526G060	28188	1500W	5000Btu/h	230V	1	R134a
S162026G060	28189	2000W	6800Btu/h	230V	1	R134a
S101016G060	28194	1000W	3400Btu/h	115V	1	R134a
S060316G060	28192	300W	1000Btu/h	115V	1	R134a
S101516G050	28176	1500W	5000Btu/h	115V	1	R134a
S101026G060	28187	1000W	3400Btu/h	230V	1	R134a
S162526G050	28172	2500W	8500Btu/h	230V	1	R134a
S060516G060	28193	500W	1700Btu/h	115V	1	R134a
S101046G050	28179	1000W	3400Btu/h	460V	1	R134a
S060526G060	28186	500W	1700Btu/h	230V	1	R134a
S101026G050	28168	1000W	3400Btu/h	230V	1	R134a
S060316G050	28173	300W	1000Btu/h	115V	1	R134a
S101516G060	28195	1500W	5000Btu/h	115V	1	R134a
S162026G050	28171	2000W	6800Btu/h	230V	1	R134a

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Capacité nominale en watts	Capacité nominale Btu/h	Tension nominale	Nombre de phases	Réfrigérant
S060516G050	28174	500W	1700Btu/h	115V	1	R134a
S162546G050	28183	2500W	8500Btu/h	460V	3	R134a
S164046G060	29174	4000W	13500Btu/h	460V	3	R134a
S162046G050	28182	2000W	6800Btu/h	460V	3	R134a
S164046G050	28184	4000W	13500Btu/h	460V	3	R134a
S101546G060	29171	1500W	5000Btu/h	460V	3	R134a
S162046G060	29172	2000W	6800Btu/h	460V	3	R134a
S162546G060	29173	2500W	8500Btu/h	460V	3	R134a
S101546G050 	28181	1500W	5000Btu/h	460V	3	R134a

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE