

Boîtiers de jonction pour services publics (UJ)



Le coffret de jonction pour câbles utilitaires (UJ) fournit des fonctionnalités de sectionnement et de point de raccordement pour les systèmes de distribution souterraine. Disponibles dans une grande variété de modèles monophasés et triphasés, ces armoires sont homologuées 15 et 25 KV à 200 ou 600 ampères et acceptent les jonctions à deux, trois et quatre voies de tous les fabricants.

NORMES INDUSTRIELLES

ANSI C57.12.28. Intégrité de l'armoire de l'équipement monté sur socle

ANSI C57.12.28 Pad-Mounted Equipment Enclosure Integrity

FONCTIONS

Boulon à tête penta en acier inoxydable encastré avec système de sécurité à cadenas standard sur tous les modèles

5/8-11 dispositions de levage filetées

Arrêt du vent standard sur tous les modèles (deux arrêts fournis si la dimension B est supérieure ou égale à 42-pouces (1067 mm))

Écrou de mise à la terre pour chaque phase

Gamme complète de modifications disponibles sur demande

Lors de la commande de coffrets UJ, le client peut spécifier plusieurs options de panneaux de montage, y compris l'acier doux, galvanisé et l'acier inoxydable (les panneaux doivent être achetés séparément)

ANSI C57.12.28. Intégrité de l'armoire d'équipement monté sur socle approuvée par RUS

Finition: Revêtement poudré

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Couleur
UJ303018A	17936	762mm	762mm	457mm	Aluminium	Vert Munsell
UJ303018M2	16908	762mm	762mm	457mm	Acier doux	Vert Munsell

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Couleur
UJ303019M2	16911	762mm	762mm	483mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ303023M2	16912	762mm	762mm	584mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ303024M2	16973	762mm	762mm	610mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ304824M2	16974	762mm	1219mm	610mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ306018A	17937	762mm	1524mm	457mm	Aluminium	Vert Munsell
UJ306018M2	16913	762mm	1524mm	457mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ306424M2	16914	762mm	1626mm	610mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ306623M2	16915	762mm	1676mm	584mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ306723A	17938	762mm	1702mm	584mm	Aluminium	Vert Munsell
UJ306724M2	16976	762mm	1702mm	610mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ307424M2	16975	762mm	1880mm	610mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ307622M2	16916	762mm	1930mm	559mm	Acier doux	Vert Munsell
UJ482618M2	16917	1219mm	660mm	457mm	Acier doux	Vert Munsell
UJP1G	17945	296mm	470mm		Acier doux	Blanc
UJP1GOFF	17947	296mm	470mm		Acier doux	Blanc
UJP1M	17941	296mm	470mm		Acier doux	Blanc
UJP1MOFF	17943	296mm	470mm		Acier doux	Blanc
UJP1SS	17951	296mm	470mm		Acier inoxydable 304	Blanc

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Couleur
UJP1SSOFF	17953	296mm	470mm		Acier inoxydable 304	Blanc
UJP2G	17946	296mm	546mm		Acier doux	Blanc
UJP2GOFF	17948	296mm	546mm		Acier doux	Blanc
UJP2M	17942	296mm	546mm		Acier doux	Blanc
UJP2MOFF	17944	296mm	546mm		Acier doux	Blanc
UJP2SS	17952	296mm	546mm		Acier inoxydable 304	Blanc
UJP2SSOFF	17954	296mm	546mm		Acier inoxydable 304	Blanc

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les modèles UJ303018A, UJ306018A et UJ306723A en aluminium ont une épaisseur de 3,3 mm (125 po).

Les dimensions et poids du catalogue sont des estimation assez précises mais non garanties.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.