

Refrroidisseurs d'armoire Vortex A/C, zones dangereuses



Les refroidisseurs pour armoire Vortex A/C en zone dangereuse conservent les armoires froides, propres et protégées même dans les environnements dangereux. Ces systèmes sont parfaits pour les applications où l'air comprimé est disponible dans les zones dangereuses. Avec presque aucune pièce mobile, ces systèmes sont extrêmement fiables et pratiquement sans entretien.

NORMES INDUSTRIELLES

UL Classified for Class 1, Div. 2, Groups A through D; Class II, Div. 2, Groups F & G; and Class III locations (when used with an approved purge/pressurization system); File No. E364567.

Maintains UL/cUL Type 4, 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4, 4X enclosure.

Modèles pour les zones dangereuses :

FONCTIONS

Approuvé pour une température ambiante maximale de 175 °F (80 °C) en Classe I, Div. 2 ; Classe II, Div. 2 ; et zones de Classe III

Le thermostat mécanique réduit la consommation d'énergie

Le montage supérieur, latéral et frontal permet une installation polyvalente dans des espaces confinés.

Fonctionnement plus silencieux avec niveau de bruit de 60-75 dB

Fourni avec filtre à air comprimé à purge automatique de cinq microns, kit de conduite froide, silencieux à air froid et clapet anti-retour

Capacités de refroidissement jusqu'à 5000 BTU/h. (1465 W)

Matériau: Polycarbonate
Finition: Mat doux
Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité nominale Btu/h	Capacité nominale en watts
VHL09160	26964	203mm	121mm	137mm	900Btu/h	264W

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité nominale Btu/h	Capacité nominale en watts
VHL15160	26965	203mm	121mm	137mm	1500Btu/h	440W
VHL25160	26966	203mm	121mm	137mm	2500Btu/h	733W
VHL50160 	26967	164mm	240mm	141mm	5000Btu/h	1465W

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.