

Support de tuyau télescopique



Le support de tuyau télescopique nVent CADDY est une solution réglable et flexible pour soutenir les tuyaux horizontaux à l'aide d'une méthode de fixation traditionnelle à sellette en V ou à bride à boulons. La conception garantit une installation plus rapide qui s'adapte rapidement à différentes tailles de tuyaux et hauteurs par rapport au sol. La fixation à boulon en V unique, avec technologie Rod Lock nVent CADDY intégrée et languettes de fixation de bride, peut s'adapter à une large gamme de séquences de boulons, de tailles et de diamètres de tuyaux, réduisant ainsi les stocks et le nombre de composants nécessaires, pour des économies de l'ordre de plus de deux tiers. Offrant un montage prêt à l'emploi complet, le support de tuyau télescopique nVent CADDY est une solution pour tuyaux contemporaine.

FONCTIONS

Pour soutenir et fixer des tuyaux horizontaux proches du sol

Le support télescopique permet un réglage vertical rapide

Conçu pour réduire au minimum le processus de fabrication et diminuer le temps d'installation total par rapport aux méthodes traditionnelles

Un trou situé en bas du support permet l'évacuation de la condensation

L'embase possède quatre trous permettant son ancrage au sol

Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 36, 37, 38, 39), Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-58 (Type 36, 37, 38)

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	A	B	C	D
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTS10A24		300 - 600		686 mm		
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	E	G	Taille de trou (HS)	Charge statique	Poids unitaire
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg





INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Lors de l'isolation d'un tuyau, installer le boulon en V après l'isolation.

Le support de tuyau télescopique peut accueillir des tuyaux jusqu'à 24" lorsque le boulon en V est retiré. L'installateur doit déterminer le poids du tuyau et l'espacement approprié pour le soutien de tuyaux de plus grandes tailles.

Facteur de sécurité de 2:1 utilisé pour la charge statique métrique. Facteur de sécurité de 3.5:1 utilisé pour la charge statique impériale.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

