


# Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze



## FONCTIONS

Rigidifie le trapèze pour les applications sismiques

Peut être installé après l'installation complète du trapèze

Compatible avec un renfort composé tuyau de série Schedule 40, d'un conduit EMT et d'un conduit rigide métallique

Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection

Testé selon la Spécification FM®



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition          | Taille du piquet (RS) | Largeur (W) | Épaisseur (T) |
|---------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| CSBR1               | 404566            | Acier    | Électro-galvanisé | 10, 12, 16, 20        | 81.3 mm     | 3.4 mm        |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | A       | B       | C     |
|---------------------|-------------------|---------|---------|-------|
| CSBR1               | 404566            | 88.9 mm | 86.4 mm | 29 mm |

### Charges FM

| Référence | Élément de renfort | Capacité horizontale par installation vue d'en haut |           |           |           |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|           |                    | 30° - 44°                                           | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBR1     | EN 10255 H         | 3360 N                                              | 4930 N    | 7730 N    | 7730 N    |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

