

# Poignée d'insertion/extraction, type IEL, levier noir, bouton-poussoir gris, haut, 100 pièces

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### 20817-685

Poignée d'insertion/extraction, de type IEL, conforme IEEE 1101.10, avec décalage 0,1" . Deux poignées peuvent supporter une force de 700 N (par paire).


## FONCTIONS

Pour des forces d'insertion et d'extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Conforme à la norme IEEE 1101.10 et IEC 60297-3-102

Possibilité de monter un microswitch

Avec décalage de 0,1" pour les alimentations SMD Plus



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Quantité par colis: 100

Type de poignée: IEL; Avant haut

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Couleur: Noir

Conformité: EN 45545-2

Matériau: Polycarbonate; Alliage de zinc

Type de produit: Poignée

Type: Dispositif d'insertion et extracteur, décalage de 0,1"

Compatible avec: Faces avant


Poids brut: 2.384kg

\*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veillez commander séparément les pions de détrompage et le microswitch

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

