


Passe-câbles double protection | Armoires murales, CED



Le passe-câbles en caoutchouc est facile à monter et les câbles et tuyaux peuvent être facilement tirés à travers sans outils, garantissant ainsi le degré de protection de l'armoire.

FONCTIONS

Description: Le passe-câbles en caoutchouc est très simple à utiliser. La pose est plus économique puisqu'elle ne requiert aucun outil. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4 mm d'épaisseur.

Matériau: EPDM, sans halogène.

Resistance à la température: -40°C à +110°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

Matériau : EPDM, halogen free

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Matériau: EPDM
Finition: Lisse
Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Hauteur 1 (H1)	Diamètre	Plage de diamètre de câble
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Hauteur 1 (H1)	Diamètre	Plage de diamètre de câble
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

