


Boîtier terminal en acier doux, STE



Avec un indice de protection IP66, la gamme de boîtiers terminaux en acier doux nVent HOFFMAN, STE, est disponible en vente libre dans de nombreuses tailles différentes. Les boîtiers en acier doux sont bien adaptés aux environnements intérieurs exigeants. L'indice de protection IP66 indique que l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier, ce qui permet de protéger les équipements et composants électriques à l'intérieur et d'éviter les pannes ainsi que les temps d'arrêt superflus. Le design fin du boîtier permet de gagner de l'espace, tandis que la charnière de porte à 180° facilite l'accès pour les opérateurs et pour les besoins d'entretien de routine. Les boîtiers sont également dotés d'un verrou standard pour plus de sécurité.

FONCTIONS

Matériau : Acier doux 1,2 mm.

Corps : Plié et à soudure continue. Quatre orifices de 8,5 mm de diamètre pour fixation murale. Quatre goujons M6 x 13 pour la fixation de profilés inférieurs/platine de montage.

Porte : Avec des charnières durables en zamak à 180 degrés, la porte facile à installer peut être montée pour une ouverture à gauche ou à droite. Un joint en polyuréthane injecté garantit une étanchéité sûre.

Joint : Joint en polyuréthane injecté.

Verrou : verrou en zamak deux points 3 mm personnalisé nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90 degrés.

Mise à la terre : Goujons de masse M8x18 mm dans le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la terre.

Finition : Revêtement poudré structuré RAL 7035.

Livraison : Corps, porte, charnière, verrou, clé en plastique deux points 3 mm et accessoires de montage.

La platine de montage (BMP), les profilés DIN (BDR) et le montage sur profilés (BPP) doivent être commandés séparément pour terminer l'installation.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur
STE151508	150mm	150mm	80mm	1.2mm
STE151512	150mm	150mm	120mm	1.2mm
STE202008	200mm	200mm	80mm	1.2mm
STE202012	200mm	200mm	120mm	1.2mm
STE203012	200mm	300mm	120mm	1.2mm
STE301508	150mm	300mm	80mm	1.2mm
STE301512	150mm	300mm	120mm	1.2mm
STE302008	200mm	300mm	80mm	1.2mm
STE302012	300mm	200mm	120mm	1.2mm
STE303012	300mm	300mm	120mm	1.2mm
STE402008	200mm	400mm	80mm	1.2mm
STE402012	200mm	400mm	120mm	1.2mm
STE403012	300mm	400mm	120mm	1.2mm
STE404012	400mm	400mm	120mm	1.2mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.