


Vis à béton BSZ-M, vis 55 mm, tige M8 M10

RÉFÉRENCE CATALOGUE

BSZM6X55EG



FONCTIONS

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Dispose d'un Agrément Technique Européen pour l'ancrage sur béton fissuré et non-fissuré

S'utilise dans le béton avec de la tige filetée

Les vis d'ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires

Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 402695

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Longueur de la vis (L): 55mm

Taille du piquet (RS): 8;10

Dimension hexagonale: 13mm


Diamètre du foret: 6mm

Profondeur d'encastrement: 55 mm

Couple de serrage (TQ): 10 N·m

Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-20/0046

Référence	Béton fissuré C20/25	Béton non-fissuré C20/25	Profondeur nominale d'ancrage
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

