

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable



FONCTIONS

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige fileté M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Sans halogène

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

Matériau: Caoutchouc EPDM-SBR; Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)
Finition: Électropoli
Couleur: Noir
Température: -50 to 110 °C



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MFD015S6	586301	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019S6	586302	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD025S6	586303	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur(W)	Épaisseur(T)
MFD031S6	586304	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD037S6	586305	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044S6	586306	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD050S6	586307	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058S6	586308	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD068S6	586309	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD078S6	586310	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD088S6	586311	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD098S6	586312	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD108S6	586313	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD118S6	586314	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD128S6	586315	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD138S6	586316	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD148S6	586317	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD160S6	586318	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD170S6	586319	160 - 170 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD200S6	586320	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
MFD225S6	586322	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Certifications
MFD015S6	586301	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD019S6	586302	6	17mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD025S6	586303	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD031S6	586304	6	22mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD037S6	586305	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB DoC 2018 0396
MFD044S6	586306	6	27mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Certifications
MFD050S6	586307	6	27mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD058S6	586308	6	27mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD068S6	586309	6	32mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD078S6	586310	6	32mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD088S6	586311	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD098S6	586312	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD108S6	586313	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD118S6	586314	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD128S6	586315	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD138S6	586316	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD148S6	586317	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD160S6	586318	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD170S6	586319	6	37mm	2600N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD200S6	586320	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396



Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique	Certifications
MFD225S6	586322	6	37mm	3600N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

