

# Changement de plan convexe à 45 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY



## FONCTIONS

Crée un changement d'élévation convexe de 45° pour l'échelle de câbles

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant intégré SPEEDLOK

Le bord de sécurité protège les câbles durant leur installation

Montants extérieurs perforés évitant d'avoir à percer les longueurs redécoupées sur chantier

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537



Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique

**Matériau:** Acier  
**Finition:** Galvanisé à chaud



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Angle (a) | A      | B      | C     |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|--------|-------|
| CL110X150R45HD      | 840400            | 150 mm      | 45 °      | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X300R45HD      | 840410            | 300 mm      | 45 °      | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X450R45HD      | 840420            | 450 mm      | 45 °      | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X600R45HD      | 840430            | 600 mm      | 45 °      | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X750R45HD      | 840440            | 750 mm      | 45 °      | 198 mm | 290 mm | 80 mm |
| CL110X900R45HD      | 840450            | 900 mm      | 45 °      | 198 mm | 290 mm | 80 mm |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

