


# Connecteur réglable pour chemin de câbles perforé UNIKLIP



## FONCTIONS

Permet de créer facilement et rapidement un changement d'élévation pour le chemin de câbles perforé

Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance

Système de connexion innovant UNIKLIP s'installant jusqu'à trois fois plus rapidement

Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Pas de coupe ou de modification sur chantier nécessaire, il suffit de l'ajouter et de continuer à installer le chemin de câbles perforé

Élimine les risques liés au besoin de couper sur le chantier

Eclisse sans-outil, intégrée, avec Uniklip

**Matériau:** Acier  
**Finition:** Prégalvanisé





## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Hauteur (H) | Angle (a) | A      | B     | C     |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------|-------|
| PCT50X050VR90       | 850200            | 50 mm       | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |
| PCT50X075VR90       | 850210            | 75 mm       | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Hauteur (H) | Angle (a) | A      | B     | C     |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------|-------|
| PCT50X100VR90       | 850220            | 100 mm      | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |
| PCT50X150VR90       | 850230            | 150 mm      | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |
| PCT50X225VR90       | 850240            | 225 mm      | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |
| PCT50X300VR90       | 850250            | 300 mm      | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |
| PCT50X450VR90       | 850260            | 450 mm      | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |
| PCT50X500VR90       | 850270            | 500 mm      | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |
| PCT50X600VR90       | 850280            | 600 mm      | 437 mm      | 90 ° Max  | 296 mm | 49 mm | 91 mm |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

