

Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit



FONCTIONS

Se compose de deux attaches, d'un écrou et d'un boulon

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Conforme à la norme SP-58 (type 59) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

Matériau: Acier

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique
USC020EG	712040	Électro-galvanisé	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC021EG	712045	Électro-galvanisé	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	Électro-galvanisé	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC025EG	712060	Électro-galvanisé	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	Électro-galvanisé	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	Électro-galvanisé	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N



Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique
USC031EG	712080	Électro-galvanisé	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033EG	712085	Électro-galvanisé	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033HD	712428	Galvanisé à chaud	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036EG	712090	Électro-galvanisé	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC040EG	712100	Électro-galvanisé	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC042EG	712105	Électro-galvanisé	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC046EG	712110	Électro-galvanisé	43 - 45 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC048EG	712115	Électro-galvanisé	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC048HD	712452	Galvanisé à chaud	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC053EG	712120	Électro-galvanisé	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	Électro-galvanisé	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	Électro-galvanisé	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	Électro-galvanisé	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	Électro-galvanisé	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique
USC076HD	712475	Galvanisé à chaud	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	Électro-galvanisé	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	Électro-galvanisé	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm	3780N
USC113EG	712220	Électro-galvanisé	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm	3780N

Référence catalogue	Référence article	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Charge statique
USC143EG	712260	Électro-galvanisé	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm	4000N
USC159EG	712280	Électro-galvanisé	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC168EG	712290	Électro-galvanisé	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm	4000N
USC218EG	712340	Électro-galvanisé	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm	4000N
USC277HD	712530	Galvanisé à chaud	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm	4000N
USC021HD	712405	Galvanisé à chaud	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC026HD	712422	Galvanisé à chaud	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC042HD	712445	Galvanisé à chaud	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC060HD	712465	Galvanisé à chaud	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086HD	712480	Galvanisé à chaud	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

