


Ventilateur de toit, RFU



Ce ventilateur à filtre de toit, RFU, avec un indice de protection IP 33 ou 54, se monte facilement sur le toit de l'armoire grâce à une fonction enclipsable. Ainsi, il n'y a pas besoin d'utiliser la surface sur la porte. La défaillance des composants et les temps d'arrêt sont éliminés car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Le moteur fiable du ventilateur à filtre garantit une ventilation constante dans chaque armoire sur laquelle le ventilateur est installé.

NORMES INDUSTRIELLES

Composant UL 508A reconnu

CE

UKCA

EAC

FONCTIONS

Description: Unité de ventilateur de toit destiné à être monté sur la partie supérieure de l'armoire assurant une ventilation forcée. L'unité est facilement installée avec un système de fixation rapide, et la découpe nécessaire est la même pour les différentes valeurs de débit. Efficacité de filtration de 81% pour les unités IP 54.

Matériau: Tôle peinte et thermoplastique injecté (ABS-FR), auto-extinguible, UL94VO.

Plage de température: -15 °C à 55 °C.

Type de connexion: Bornier.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: Un ventilateur de toit.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Circulation d'air libre	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de découpe	Tension nominale
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFUM05					291 x 291mm	
RFUM0710					291 x 291mm	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

(1) La valeur indiquée dans le tableau correspond à une combinaison RFU + EFA500-700R5.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.