

Armoire murale une porte en aluminium, WAS



La gamme d'armoires murales une porte en aluminium WAS, avec indice de protection IP 66, est disponible prête à l'emploi dans de nombreuses tailles et configurations. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutile est éliminé, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. La gamme WAS est idéale pour une utilisation dans des zones d'exposition à la corrosion et dans des conditions ambiantes défavorables.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FONCTIONS

Matériau : Aluminium AlMg3. Corps : 2 mm. Porte : 2,5 mm. Platine de montage : Acier galvanisé de 2 mm.

Corps : Plié et à soudure continue. Quatre goujons M8 × 13 pour la fixation de profilés inférieurs/platine de montage. Pour faciliter l'installation, chaque coin arrière de l'armoire dispose d'un marquage laser indiquant précisément où percer les trous et fixer les supports de fixation murale AWS.

Porte : Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. Ouverture à droite ou à gauche. Goujons internes M6 soudés avec profilés de montage de porte MMDP. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Conforme à la norme IP66 | IK 08

Verrou : deux points 3 mm personnalisé nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90°. Deux verrous pour les armoires de 600 à 800 mm de haut. Verrou à crémonne trois points pour les armoires de 1 000 mm de haut et plus. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage : La platine de montage porte des repères verticaux tous les 10 mm pour un positionnement aisé des équipements à l'horizontale. Le haut et le bas sont perforés pour fixer facilement les câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les côtés et le dessus des armoires de 800 mm minimum sont renforcés par des bords repliés. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de montage.

Accès aux câbles : Aucun passe-câbles de série pour maximiser l'étanchéité.

Mise à la terre : Goujons de masse M8×18 mm dans le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la terre.

Livraison : Armoire avec porte, platine de montage, profilés de montage de porte, clé en plastique deux points 3 mm et accessoires de montage. Clé métallique pour une hauteur de 1 000 mm et plus. Possibilités de mise à la terre.

Mise à la terre : Goujons M8 x 18 mm sur le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de mise à la terre et étiquettes de mise à la terre.

Livraison : Boîtier avec porte et plaque de montage. Clé à double embout en plastique de 3 mm et accessoires de montage. Clé métallique, pour les armoires de 1 000 mm et plus de hauteur. Installations de mise à la terre

Épaisseur du corps:	2mm
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Épaisseur de porte:	2.5mm
Finition:	Revêtement poudré
Matériau:	Aluminium

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre de dispositifs de verrouillage	Dimensions de l'armoire	Poids
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.