

Support de tige douille à œil décalée en acier 38, M10 Tige



RÉFÉRENCE CATALOGUE

038M0010EG

FONCTIONS

Fixation pour structure servant à relier une tige filetée à une structure

Permet un ajustement vertical de la tige filetée



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 598290

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): M10

Taille du tuyau: 100" Max

Taille de trou 1 (HS1): 13 mm

Taille de trou 2 (HS2): 6.7 mm

Hauteur (H): 85 mm

Largeur (W): 29 mm

C: 30.6 mm

D: 19 mm



Charge statique: 1112N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge nominale dépend de la résistance de la structure en bois.

Pour une tige filetée de 3/8" et un tuyau allant jusqu'à 2", utilisez deux vis à bois torsadées du modèle n° 43. Pour une tige filetée de 3/8" et un tuyau allant jusqu'à 4", utilisez une vis tirefond modèle n° 42 1/2" x 3".

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

