

# Vis Béton 6x40mm en acier électrozingué pour béton fissuré et non-fissuré.

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**BSZSU06040ZL**



## FONCTIONS

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Dispose d'un Agrément Technique Européen pour l'ancrage sur béton fissuré et non-fissuré

Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1 (toutes les dimensions)

Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C2 (pour les diamètres de foret de 8 mm et plus)

Les vis d'ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires

La finition Atlantis offre une protection supérieure contre la corrosion (environnement jusqu'à C3 selon les normes EN ISO 9223 et 9224)

La finition Atlantis convient à une installation extérieure



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 402605

Matériau: Acier

Finition: Atlantis

Diamètre du foret: 6mm

Longueur de la vis (L): 40mm

Profondeur d'encastrement: 35 mm


A: 5 mm

Couple de serrage (TQ): 10 N·m

**Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-20/0046**

| Référence    | Béton fissuré C20/25 | Béton non-fissuré C20/25 | Profondeur nominale d'ancrage |
|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| BSZSU06040xx | 1.81 kN              | 1.98 kN                  | 35 mm                         |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN              | 1.98 kN                  | 35 mm                         |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN              | 8.41 kN                  | 65 mm                         |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN              | 12.85 kN                 | 85 mm                         |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN              | 12.85 kN                 | 85 mm                         |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN             | 17.87 kN                 | 105 mm                        |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

