

Système de suspension Speed Link pour trapeze, embout à crochet, câble 3,0mm x 10m

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLS3L10



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196752

Matériau: Acier;Alliage de zinc;Polypropylène

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Diamètre du câble métallique: 3 mm

Longueur du câble métallique: 10m

A: 57.6 mm

B: 23.2 mm

C: 6.1 mm

Hauteur 1 (H1): 53mm

Hauteur 2 (H2): 46.5mm

Taille du filetage (TS): M12

Largeur (W): 20 mm

Taille de trou (HS): 12 - 14 mm

Taille du slot (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm

Épaisseur (T): 6 mm Max

Charge statique: 670N



INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES


Le verrou en 2mm est compatible avec les rails en C types E0 et E0L.

Le verrou en 3mm est compatible avec les rails en C types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, mais aussi avec les rails de montage types C, avec trous oblongs, A, avec trous oblongs, AS, perforé, CC, avec trous oblongs et AA, avec trous oblongs.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

