

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

Également disponible dans une configuration en forme d'Y

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Conformité: SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C
SLK15L1	196508	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L10	196513	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2	196509	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L2R2	196614	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm	4.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C
SLK15L3	196510	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L3R2	196615	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK15L5	196511	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm	4.5 mm
SLK2L1	196537	2 mm	1m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L10	196542	2 mm	10m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2	196538	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L2R2	196619	2 mm	2m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3	196539	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L3R2	196620	2 mm	3m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK2L5	196540	2 mm	5m	57 mm	22 mm	5.5 mm
SLK3L1	196700	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L10	196705	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L2	196701	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3	196702	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L3R2	196625	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLK3L5	196703	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C
SLK3L5R2	196626	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK15L1	196508	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L10	196513	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L2	196509	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2R2	196614	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3	196510	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3R2	196615	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5	196511	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L1	196537	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L10	196542	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L2	196538	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L2R2	196619	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	196539	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L3R2	196620	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L5	196540	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK3L1	196700	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L10	196705	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2	196701	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3	196702	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3R2	196625	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5	196703	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK3L5R2	196626	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

