


Insert pour chemin de câble perforé



FONCTIONS

Pour l'installation d'attaches et clips en plastique pour conduits sur chemin de câble perforée avec trous oblongs

Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Température	A	B	C
SCEDV	800035	Nylon	-20 to 85 °C	20 mm	11 mm	16 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	D	E	Épaisseur (T)
SCEDV	800035	6 mm	6 - 9 mm	0.50 - 1.1 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

