

Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link



FONCTIONS

Le kit se compose d'une longueur prédécoupée de câble coupé à chaud pour éviter les effilochements et d'un verrou sans outil pour gagner du temps lors de l'installation

Se fixe à la structure du bâtiment en faisant une boucle et en l'accrochant au câble

L'embout de fixation crochet se fixe facilement à un écrou à anneau

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Matériau: Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Finition: Électro-galvanisé;Galvanisé à chaud
Diamètre du câble métallique: 6 mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur du câble métallique	A	B	C	Hauteur (H)
SLK6L10	196801	10m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L15	196802	15m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L20	196803	20m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L25	196804	25m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L30	196805	30m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L40	196806	40m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L5	196800	5m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L50	196807	50m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)
SLK6L10	196801	41 mm	30 mm	60 ° Max

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)
SLK6L15	196802	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L20	196803	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L25	196804	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L30	196805	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L40	196806	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L5	196800	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L50	196807	41 mm	30 mm	60 ° Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES


La longueur de câble se mesure de l'extrémité du câble jusqu'à l'extrémité du manchon serti, côté crochet.


La charge statique 1 représente une charge ponctuelle au centre de l'installation du câble tendu. La charge statique 2 représente une charge répartie en deux ou trois points sur l'installation du câble tendu. La charge statique 3 représente une charge répartie en quatre points ou plus sur l'installation du câble tendu.

La prétension du câble doit être appliquée en utilisant le Tendeur pour Câble Tendu.

Installation Horizontale		
Prétension	1,000 N	450 N
Charge Statique 1 (F1)	490 N	590 N
Charge Statique 2 (F2)	880 N	1080 N
Charge Statique 3 (F3)	980 N	1180 N
Installation Verticale		
Charge Statique 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

