


Boulon en U

FONCTIONS

Complet avec 4 écrous



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)
UB4N049M8	599160	Acier	Électro-galvanisé	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	Acier	Électro-galvanisé	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Acier	Électro-galvanisé	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Acier	Électro-galvanisé	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	Acier	Électro-galvanisé	273 mm	250	M16	331 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)
UB4N323M10	599343	Acier	Électro-galvanisé	323 mm	300	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405	Acier	Électro-galvanisé	30 mm	20	M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410	Acier	Électro-galvanisé	36 mm	25	M8	70 mm
UB4N36M8S6	599495	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430	Acier	Électro-galvanisé	74 mm	65	M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445	Acier	Électro-galvanisé	118 mm	100	M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450	Acier	Électro-galvanisé	146 mm	125	M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12	200 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)
UB4N168M12EG	599455	Acier	Électro-galvanisé	168 mm		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460	Acier	Électro-galvanisé	172 mm	150	M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12	295 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)
UB4N224M16EG	599470	Acier	Électro-galvanisé	224 mm	200	M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475	Acier	Électro-galvanisé	278 mm	250	M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480	Acier	Électro-galvanisé	345 mm	300	M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415	Acier	Électro-galvanisé	42 mm	32	M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420	Acier	Électro-galvanisé	49 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425	Acier	Électro-galvanisé	60 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440	Acier	Électro-galvanisé	94 mm	80	M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10	140 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

