

Support Structurel Universel, renfort par profil de montage



FONCTIONS

Utilisé pour les installations où le profil de montage est perpendiculaire à la structure

Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	B
CSBUS1	404568	14.3 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm
CSBUS2	404569	20.6 mm	40.6 mm	6.4 mm	133.4 mm	12.7 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	C	D	E
CSBUS1	404568	40.6 mm	50.8 mm	66 mm
CSBUS2	404569	40.6 mm	50.8 mm	66 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La longueur de profil de montage à couper est +/- 25 mm la longueur mesurée

Charges FM					
Référence	Élément de renfort	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Rail de montage	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Rail de montage	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

