

Refrroidisseur industriel, TAL



Le refroidisseur d'eau industriel TAL offre précision et fiabilité dans un design compact. La précision élevée du refroidissement améliore la qualité de la production et permet des résultats supérieurs constants. La large gamme d'accessoires et d'options permet différentes configurations de refroidisseur pour répondre à divers besoins d'application. Le refroidisseur TAL est doté d'une conception écologique avec des composants haute performance.

NORMES INDUSTRIELLES

CE; UKCA

FONCTIONS

Compresseur hermétique.

Tuyaux en laiton pour circuit frigorifique.

Évaporateur à plaques inoxydables brasées et soudées.

Serpentin de condensation haute efficacité.

Ventilateur axial.

Circuit de liquide en matériaux non ferreux.

Circuit de liquide standard avec réservoir ouvert et pompe.

Plage de température de liquide réglable : +8 °C à +25 °C



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Capacité nominale en watts à 50 Hz	Capacité nominale en watts à 60 Hz	Type de liquide	Tension nominale	Fréquence nominale	Réfrigérant
TAL24	2300W	2700W	Eau	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL37	3600W	4200W	Eau	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TALB5	24800W	24800W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A

Référence catalogue	Capacité nominale en watts à 50 Hz	Capacité nominale en watts à 60 Hz	Type de liquide	Tension nominale	Fréquence nominale	Réfrigérant
TAL E6	55000W	55000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL D9	47000W	47000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL D0	40000W	40000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL C5	35800W	35800W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL B9	29000W	29000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL C6	35800W	35800W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL B0	20100W	20100W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL F8	67000W	67000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL A8	20100W	20100W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL A5	17800W	17800W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL A3	12400W	12400W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL M0	110000W	110000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL O6	134000W	134000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAL I4	94000W	94000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL G9	80000W	80000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A, R513A
TAL F9	67000W	67000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL 57	6000W	6000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité nominale en watts à 50 Hz	Capacité nominale en watts à 60 Hz	Type de liquide	Tension nominale	Fréquence nominale	Réfrigérant
TAL 46	4550W	4550W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL A0	10900W	10900W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 76	8100W	8100W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 29	2900W	2900W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TAL 93	9550W	9550W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a, R513A

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : Les articles sont personnalisables, contactez nVent pour les configurer.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE