

# Armoire une porte combinable pour pétrole et gaz en acier inox, MCSS-OG



La gamme d'armoires au sol à simple porte combinables en acier inoxydable 316L, MCSS-OG, avec indice de protection IP 66, est disponible prête à l'emploi avec panneaux de 2 ou 2,5 mm d'épaisseur, en différentes tailles et configurations. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutile est éliminé, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est adaptée à presque tous les environnements, en fonction de la qualité.

## NORMES INDUSTRIELLES

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

## FONCTIONS

Matériau : Acier inoxydable brossé AISI 316L. Cadre : 1,5 mm. Porte : 2 ou 2,5 mm. Arrière, toit et plaque de fond : 2 ou 2,5 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 3 mm.

Cadre : Profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm conformément à la norme DIN 43660.

Porte : Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations de 25 mm.

À l'arrière : Panneau arrière fixé à l'aide de vis Torx M6. Porte arrière à la place du panneau arrière. La version RD est livrée avec une porte arrière à la place du panneau arrière.

Panneaux latéraux : Fournis en tant qu'accessoire.

Panneau de toit : Démontable.

Verrou : système de verrouillage à crémone trois points avec loquet en AISI 316L et verrous supplémentaires en haut et en bas pour les armoires de 1 000 mm de large. Poignée pivotante SS 316L avec verrou demi-cylindre EK 333.

Plaques de fond : Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale ou deux blocs pour la version avec porte arrière.

Platine de montage : Double pli et système de position. Réglage de la profondeur par pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. La platine de montage est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire. Pour armoires avec portes arrière, deux platines de montage montées dos à dos avec MPBB06.

Mise à la masse : Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

Finition : Acier inoxydable brossé 240s (0,5 micron de moyenne).

Protection : conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 si utilisé avec SPMSXXXXOG.

Approbations : Normes CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus\_listed.

Exigences pour le montage : Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison : Châssis avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaque de fond, platine de montage et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

**Finition:** Finition brossée  
**Matériau:** Acier inoxydable 316



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Profondeur (D) | Panneau arrière inclus | Porte arrière incluse | Platine de montage incluse |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MCSS20108PERD20     | 2000mm      | 1000mm      | 800mm          | Non                    | Oui                   | Non                        |
| MCSS20086PERD20     | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Non                    | Oui                   | Non                        |
| MCSS20108RD20       | 2000mm      | 1000mm      | 800mm          | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS20086PEOG20     | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Oui                    | Non                   | Non                        |
| MCSS200810RD20      | 2000mm      | 800mm       | 1000mm         | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS20088RD20       | 2000mm      | 800mm       | 800mm          | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS200810PRD20     | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS20088PERD20     | 2000mm      | 800mm       | 800mm          | Non                    | Oui                   | Non                        |
| MCSS20086RD20       | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS20086OG20       | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Oui                    | Non                   | Oui                        |
| MCSS20084OG20       | 2000mm      | 800mm       | 400mm          | Oui                    | Non                   | Oui                        |
| MCSS20084PEOG20     | 2000mm      | 800mm       | 400mm          | Oui                    | Non                   | Non                        |
| MCSS20086PERD25     | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Non                    | Oui                   | Non                        |
| MCSS20088RD25       | 2000mm      | 800mm       | 800mm          | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS20086OG25       | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Oui                    | Non                   | Oui                        |
| MCSS20108RD25       | 2000mm      | 1000mm      | 800mm          | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS200810RD25      | 2000mm      | 800mm       | 1000mm         | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS20108PERD25     | 2000mm      | 1000mm      | 800mm          | Non                    | Oui                   | Non                        |
| MCSS20086PEOG25     | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Oui                    | Non                   | Non                        |
| MCSS20084OG25       | 2000mm      | 800mm       | 400mm          | Oui                    | Non                   | Oui                        |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Profondeur (D) | Panneau arrière inclus | Porte arrière incluse | Platine de montage incluse |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| MCSS201010RD25      | 2000mm      | 1000mm      | 1000mm         | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS20084PEOG25     | 2000mm      | 800mm       | 400mm          | Oui                    | Non                   | Non                        |
| MCSS20086RD25       | 2000mm      | 800mm       | 600mm          | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS200810PRD25     | 2000mm      | 800mm       | 1000mm         | Non                    | Oui                   | Oui                        |
| MCSS20088PERD25     | 2000mm      | 800mm       | 800mm          | Non                    | Oui                   | Non                        |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**