

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle

Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d'un bâtiment

Le câble s'enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une installation rapide

Fixation idéale pour se fixer sur une poutre ou toute autre partie de la structure

Facile à introduire dans des espaces très limités

La boucle peut se fixer directement sur un tube, un conduit ou tout autre élément de la structure du bâtiment

Matériau: Acier; Polypropylène; Alliage de zinc
Finition: Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1
Conformité: SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)
SLK15L10LP	196603	1.5 mm	10m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LP	196601	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LPR2	196628	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LP	196514	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LPR2	196629	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LP	196515	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LPR2	196630	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LP	196516	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LPR2	196631	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)
SLK2L10LP	196606	2 mm	10m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L1LP	196604	2 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L2LP	196543	2 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L3LP	196544	2 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L5LP	196545	2 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L7LP	196605	2 mm	7m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK3L10LP	196711	3 mm	10m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L1LP	196706	3 mm	1m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L2LP	196707	3 mm	2m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L3LP	196708	3 mm	3m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L5LP	196709	3 mm	5m	101.6mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK15L10LP	196603	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L1LP	196601	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L1LPR2	196628	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2LP	196514	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2LPR2	196629	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L5LPR2	196631	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L10LP	196606	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L1LP	196604	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2LP	196543	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3LP	196544	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L5LP	196545	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L7LP	196605	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L1LP	196706	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3LP	196708	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

