

# Collier poire à hauteur réglable FCS



## FONCTIONS

Conseillé pour le support de tuyauterie fixe et non isolée de type sprinkler

La sangle et l'écrou à tête ronde redessinés minimisent la friction pour faciliter le réglage vers le haut et vers le bas de la tige filetée (tailles de 1/2 à 4 po)

Les extrémités embouties du collier simplifient son désassemblage et son réassemblage

Les bords évasés du collier aident à guider la tuyauterie, limitant les frottements et l'endommagement de la tuyauterie métallique ou plastique

Inclut tout le matériel nécessaire au montage

**Matériau:** Acier  
**Finition:** Électro-galvanisé





## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | NB/DN | Diamètre extérieur (OD) | Taille du piquet (RS) | Largeur (W) | A      |
|---------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| FCS0075M10          | 597968            | 20    | 27 mm                   | M10                   | 10 mm       | 76 mm  |
| FCS0100M10          | 597969            | 25    | 34 mm                   | M10                   | 10 mm       | 87 mm  |
| FCS0100M8           | 597963            | 25    | 34 mm                   | M8                    | 10 mm       | 85 mm  |
| FCS0125M10          | 597971            | 32    | 43 mm                   | M10                   | 10 mm       | 91 mm  |
| FCS0125M8           | 597964            | 32    | 43 mm                   | M8                    | 10 mm       | 89 mm  |
| FCS0150M10          | 597972            | 40    | 48 mm                   | M10                   | 10 mm       | 99 mm  |
| FCS0150M8           | 597965            | 40    | 48 mm                   | M8                    | 10 mm       | 97 mm  |
| FCS0200M10          | 597973            | 50    | 60 mm                   | M10                   | 10 mm       | 114 mm |
| FCS0200M8           | 597966            | 50    | 60 mm                   | M8                    | 10 mm       | 112 mm |
| FCS0250M10          | 597974            | 65    | 76 mm                   | M10                   | 10 mm       | 142 mm |
| FCS0300M10          | 597975            | 80    | 89 mm                   | M10                   | 10 mm       | 164 mm |
| FCS0400M10          | 597976            | 100   | 114 mm                  | M10                   | 10 mm       | 206 mm |

| Référence catalogue | Référence article | NB/DN | Diamètre extérieur (OD) | Taille du piquet (RS) | Largeur (W) | A      |
|---------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| FCS0500M12          | 597977            | 125   | 140 mm                  | M12                   | 15 mm       | 227 mm |
| FCS0600M12          | 597978            | 150   | 165 mm                  | M12                   | 15 mm       | 272 mm |
| FCS0800M16          | 597979            | 200   | 219 mm                  | M16                   | 25 mm       | 349 mm |
| FCS1000M20          | 597981            | 250   | 273 mm                  | M20                   | 25 mm       | 480 mm |

| Table 2/2           |                   |        |        |                 |               |                                                   |
|---------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Référence catalogue | Référence article | B      | C      | Charge statique | Taille de clé | Certifications                                    |
| FCS0075M10          | 597968            | 31 mm  | 17 mm  | 2000N           | 15 mm         | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0100M10          | 597969            | 36 mm  | 19 mm  | 2000N           | 15 mm         | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0100M8           | 597963            | 36 mm  | 19 mm  | 2000N           | 13 mm         | VdS G4050054                                      |
| FCS0125M10          | 597971            | 36 mm  | 15 mm  | 2000N           | 15 mm         | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0125M8           | 597964            | 36 mm  | 15 mm  | 2000N           | 13 mm         | VdS G4050054                                      |
| FCS0150M10          | 597972            | 41 mm  | 17 mm  | 2000N           | 15 mm         | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0150M8           | 597965            | 41 mm  | 17 mm  | 2000N           | 13 mm         | VdS G4050054                                      |
| FCS0200M10          | 597973            | 50 mm  | 20 mm  | 2000N           | 15 mm         | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0200M8           | 597966            | 50 mm  | 20 mm  | 2000N           | 13 mm         | VdS G4050054                                      |
| FCS0250M10          | 597974            | 68 mm  | 30 mm  | 3500N           | 15 mm         | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0300M10          | 597975            | 83 mm  | 39 mm  | 3500N           | 15 mm         | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0400M10          | 597976            | 112 mm | 55 mm  | 3500N           | 15 mm         | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0500M12          | 597977            | 114 mm | 44 mm  | 5000N           | 18 mm         | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0600M12          | 597978            | 146 mm | 63 mm  | 5000N           | 18 mm         | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0800M16          | 597979            | 184 mm | 75 mm  | 8500N           | 24 mm         | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS1000M20          | 597981            | 279 mm | 143 mm | 10000N          | 30 mm         | VdS G4050054                                      |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

