

# Barres en cuivre nu perforé DPCB, double perforation



## FONCTIONS

Connexion électrique robuste

Disjoncteur, générateur et conducteur réseau électrique préfabriqué

Solution de rechange pour les câbles gros et nombreux

Mise à la terre

Distribution électrique

Bords arrondis

**Matériau:** Cuivre



## SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Épaisseur (T) | Longueur (L) | Taille de trou (HS) | A      |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|--------|
| DPCB100X10          | 550380            | 100 mm      | 10 mm         | 1750mm       | 10.5 mm             | 75 mm  |
| DPCB100X5           | 550440            | 100 mm      | 5 mm          | 1750mm       | 10.5 mm             | 75 mm  |
| DPCB120X10          | 550390            | 120 mm      | 10 mm         | 1750mm       | 10.5 mm             | 95 mm  |
| DPCB125X5           | 550450            | 125 mm      | 5 mm          | 1750mm       | 10.5 mm             | 100 mm |
| DPCB50X10           | 550350            | 50 mm       | 10 mm         | 1750mm       | 10.5 mm             | 25 mm  |
| DPCB50X5            | 550410            | 50 mm       | 5 mm          | 1750mm       | 10.5 mm             | 25 mm  |
| DPCB60X10           | 550360            | 60 mm       | 10 mm         | 1750mm       | 10.5 mm             | 35 mm  |
| DPCB63X5            | 550420            | 63 mm       | 5 mm          | 1750mm       | 10.5 mm             | 38 mm  |
| DPCB80X10           | 550370            | 80 mm       | 10 mm         | 1750mm       | 10.5 mm             | 55 mm  |
| DPCB80X5            | 550430            | 80 mm       | 5 mm          | 1750mm       | 10.5 mm             | 55 mm  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | B     | C       | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|-------|---------|----------------|
| DPCB100X10          | 550380            | 25 mm | 12.5 mm | 14.5 kg        |
| DPCB100X5           | 550440            | 25 mm | 12.5 mm | 7.25 kg        |
| DPCB120X10          | 550390            | 25 mm | 12.5 mm | 18.4 kg        |
| DPCB125X5           | 550450            | 25 mm | 12.5 mm | 9.2 kg         |
| DPCB50X10           | 550350            | 25 mm | 12.5 mm | 6.8 kg         |
| DPCB50X5            | 550410            | 25 mm | 12.5 mm | 3.4 kg         |
| DPCB60X10           | 550360            | 25 mm | 12.5 mm | 8.8 kg         |
| DPCB63X5            | 550420            | 25 mm | 12.5 mm | 4.4 kg         |
| DPCB80X10           | 550370            | 25 mm | 12.5 mm | 11.4 kg        |
| DPCB80X5            | 550430            | 25 mm | 12.5 mm | 5.7 kg         |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.