

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour câble tendu



FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation préassemblé pour câble tendu

Peut être utilisé pour suspendre les équipements sur un câble tendu ou faire office de soutien intermédiaire pour réduire l'affaissement et la tension

S'enclipse facilement sur le câble tendu et se verrouille une fois fermé

Le clip sans outils peut être fermé à la main sur le câble tendu

Matériau: Acier;Spring Acier;Polypropylène;Alliage de zinc
Finition: Électro-galvanisé;nVent CADDY Armour
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C
SLK15L1DW6	196830	1.5 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L2DW6	196831	1.5 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L3DW6	196832	1.5 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK15L5DW6	196833	1.5 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L1DW6	196836	2 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L2DW6	196837	2 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B	C
SLK2L3DW6	196838	2 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK2L5DW6	196839	2 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L1DW6	196842	3 mm	1m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L2DW6	196843	3 mm	2m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L3DW6	196844	3 mm	3m	70 mm	20 mm	25 mm
SLK3L5DW6	196845	3 mm	5m	70 mm	20 mm	25 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Diamètre (Ø)	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
SLK15L1DW6	196830	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L2DW6	196831	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L3DW6	196832	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L5DW6	196833	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L1DW6	196836	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L2DW6	196837	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L3DW6	196838	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L5DW6	196839	6 mm	6 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3L1DW6	196842	6 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L2DW6	196843	6 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L3DW6	196844	6 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L5DW6	196845	6 mm	6 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Angle (a)	Charge statique
SLK15L1DW6	196830	90 ° Max	195N
SLK15L2DW6	196831	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	90 ° Max	440N
SLK2L3DW6	196838	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	90 ° Max	700N

Référence catalogue	Référence article	Angle (a)	Charge statique
SLK3L5DW6	196845	90 ° Max	700N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

