

Boîtiers de raccordement acier inox, SSTB



La gamme de boîtiers terminaux en acier inoxydable, SSTB, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme SSTB est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs grâce à sa résistance à la corrosion. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

CEI 62208 IP66

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FONCTIONS

Matériau: Acier inox pré-brossé AISI 304L / AISI 316L (sur demande). Base: 1 mm. Couvercle: 1.5 mm.

Corps: Plié et à soudure continue. Quatre goujons M6x13 pour la fixation du profilé de fond / de la platine de montage. Pour faciliter l'installation, chaque coin arrière de l'armoire dispose d'un marquage laser indiquant précisément où percer les trous et fixer les supports de fixation murale AWS.

Joint: L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté ou un joint en silicone injecté.

Mise à la masse: Goujons de mise à la masse M8x18 mm dans le châssis et le couvercle, écrous M8, rondelles et étiquettes de masse

Protection: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Livraison: Base, couvercle, vis de couvercle, accessoires de montage, capuchons de recouvrement et accessoires de mise à la masse.

Épaisseur du corps:	1mm
Épaisseur de porte:	1.5mm
Finition:	Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de joint	Matériau
SSTB305012-316	SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB204012-316	SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB205012	SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB202008-316	SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB404012	SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB205012-316	SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB306012-316	SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB151512	SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB206012	SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB202008	SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB206012-316	SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB306012	SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB208012	SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB153012-316	SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB203008-316	SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB151512-316	SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB208012-316	SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB303008	SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB153012	SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB305012	SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304

Table 2/3


Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de joint	Matériau
SSTB303008-316	SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB303012	SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB304012-316	SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB153008	SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB153008-316	SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB303012-316	SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB304012	SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB203012	SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB203012-316	SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB151508	SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB406012-316	SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB204008	SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB202012-316	SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de joint	Matériau
SSTB408012	SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB203008	SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB204008-316	SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB406012	SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB204012	SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB202012	SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Polyuréthane	Acier inoxydable 304
SSTB151508-316	SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silicone	Acier inoxydable 316

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Type de joint	Matériau
SSTB404012-316	SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316
SSTB408012-316	SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silicone	Acier inoxydable 316

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY
 ERICO
 HOFFMAN
 ILSCO
 SCHROFF
 TRACHTE