

Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe



FONCTIONS

Comprend une combinaison de connexions mâle/femelle

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

Température: -50 to 120 °C

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)
PXI013S6	578250	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		10 - 13 mm		M10
PXI018EG	577870	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	14 - 18 mm	10	M10
PXI018S6	578260	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	19 - 22 mm	15	M10
PXI022S6	578270	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		19 - 22 mm	15	M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)
PXI028EG	577890	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	23 - 28 mm	20	M10
PXI028S6	578280	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		23 - 28 mm	20	M10
PXI034EG	577900	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	29 - 34 mm	25	M10
PXI034S6	578290	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	41 - 45 mm	32	M10
PXI045S6	578310	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	46 - 50 mm	40	M10
PXI050S6	578320	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	56 - 61 mm	50	M10
PXI061S6	578340	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	75 - 81 mm	65	M10
PXI081S6	578370	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	88 - 93 mm	80	M10
PXI093S6	578390	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		94 - 99 mm		M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)
PXI105S6	578410	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		106 - 111 mm		M10
PXI118EG	578040	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	112 - 118 mm	100	M10
PXI118S6	578430	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		112 - 118 mm	100	M10
PXI125S6	578440	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		119 - 125 mm		M12
PXI145EG	578080	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	139 - 145 mm	125	M12
PXI145S6	578470	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		146 - 151 mm		M12
PXI164S6	578500	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		158 - 164 mm		M12
PXI170EG	578120	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	165 - 170 mm	150	M12
PXI170S6	578510	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		188 - 194 mm		M12
PXI220EG	578180	Acier, Caoutchouc EPDM-SBR	Électro-galvanisé	215 - 220 mm	200	M12
PXI220S6	578570	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		215 - 220 mm	200	M12
PXI040S6	578300	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		35 - 40 mm		M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)
PXI055S6	578330	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401), Caoutchouc EPDM-SBR		51 - 55 mm		M10

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N

Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre devis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

