

Régulateur de la vitesse des ventilateurs (kit)

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20118-900

Convient à tous les ventilateurs et unités de ventilation AC (jusqu'à 300 W) avec fiche IEC 60320C13 (plug-and-play).

Veuillez commander séparément le câble le câble secteur.

FONCTIONS

Le capteur externe peut être réglé à un point de mesure souhaité

Sortie collecteur ouvert (paramétrable) – Sortie alarme (active/passive) – Ventilateurs DC (sortie PWM) – Affichage déporté (via écran d'affichage numérique en option sur face avant)

Se monte sur la traverse support fournie

Convient à tous les ventilateurs et unités de ventilation AC (jusqu'à 300 W) avec fiche IEC 60320C13 (plug-and-play)

Réglage simple de la température de commutation (avec bouton et affichage numérique)

Le câble d'entrée du courant / câble secteur peut être choisi en fonction des exigences du projet : SCHUKO-UTE / IEC / BS



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Module de régulation du ventilateur

Compatible avec: Varistar CP

Matériau: Plastique

Poids net: 0.588kg

Quantité par colis: 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE