

# Mât en fibre de verre ISODC

## FONCTIONS


Section de mât non conductrice pour les terminaux aériens à l'aide d'un conducteur de descente non isolé



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Matériau       | Longueur (L) | Épaisseur (T) | Diamètre extérieur (OD) | Couleur | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|---------|----------------|
| ISOFRP3M            | 702087            | Fibre de verre | 3.05mm       | 6.35 mm       | 50.8 mm                 | Noir    | 5.9 kg         |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

