

# Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide, 2" Tuyau, 50 DN

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**CSBQIKCL0200EG**



## FONCTIONS

L'installation facile en deux phases permet de limiter les déplacements entre la structure et le tuyau à supporter

Compatible avec des tuyaux de renfort de 1 po et 1 1/4 po (25 mm et 32 mm) de diamètre pour réduire l'inventaire

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 404376

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du tuyau: 2"

NB/DN: 50

Hauteur (H): 161.9 mm



Largeur (W): 92.3 mm

Diamètre de tuyauterie du renfort: 1" - 1 1/4"

Diamètre nominal du renfort: 25 - 32 mm

| Charges FM     |                               |                                                     |           |           |           |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Référence      | Série du tuyau de branchement | Latéral                                             |           |           |           |
|                |                               | Capacité horizontale par installation vue d'en haut |           |           |           |
|                |                               | 30° - 44°                                           | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Mur léger)         | 1290 N                                              | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)                | 665 N                                               | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)                | 2115 N                                              | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Mur léger)         | 1290 N                                              | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)                | 665 N                                               | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)                | 2115 N                                              | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Mur léger)         | 1290 N                                              | 1830 N    | 2200 N    | 2445 N    |
|                | EN10255 M (10)                | 665 N                                               | 935 N     | 1245 N    | 1400 N    |
|                | EN10255 H (40)                | 2115 N                                              | 2960 N    | 3670 N    | 4115 N    |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Mur léger)         | 1735 N                                              | 2445 N    | 2980 N    | 3335 N    |
|                | EN10255 M (10)                | 1555 N                                              | 2225 N    | 2760 N    | 3070 N    |
|                | EN10255 H (40)                | 2180 N                                              | 3070 N    | 3780 N    | 4225 N    |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

