


Chemin de câbles WBT Performance, fil rond



Le chemin de câbles fil rond WBT Performance nVent CADDY est une solution de chemin continu offrant un support optimal pour les systèmes de câblage haute performance ainsi qu'une base idéale pour les installateurs de systèmes électriques et datacom.

FONCTIONS

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A et 7, ainsi que les câbles de fibre optique

Certifié UL comme conducteur de terre d'équipement, aucun décapage de peinture sur le terrain n'est nécessaire

Fil de bordure à soudure en T pour la protection des câbles et des installateurs

Certificats d'usine disponibles pour attester la teneur en matériaux recyclés en vue de l'obtention éventuelle de crédits ou de la certification LEED



SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)
WBT2X12	Acier	Prégalvanisé		50 mm	300	3000mm
WBT2X12BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	50 mm	300	3000mm
WBT2X12EG	Acier	Électro-galvanisé		50 mm	300	3000mm
WBT2X18	Acier	Prégalvanisé		50 mm	450	3000mm
WBT2X18BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	50 mm	450	3000mm
WBT2X18EG	Acier	Prégalvanisé		50 mm	450	3000mm
WBT2X24	Acier	Prégalvanisé		50 mm	600	3000mm
WBT2X24BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	50 mm	600	3000mm
WBT2X24EG	Acier	Prégalvanisé		50 mm	600	3000mm
WBT2X4	Acier	Prégalvanisé		50 mm	100	3000mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)
WBT2X4BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	50 mm	100	3000mm
WBT2X4EG	Acier	Prégalvanisé		50 mm	100	3000mm
WBT2X6	Acier	Prégalvanisé		50 mm	150	3000mm
WBT2X6BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	50 mm	150	3000mm
WBT2X6EG	Acier	Électro-galvanisé		50 mm	150	3000mm
WBT2X8	Acier	Prégalvanisé		50 mm	200	3000mm
WBT2X8BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	50 mm	200	3000mm
WBT2X8EG	Acier	Électro-galvanisé		50 mm	200	3000mm
WBT4X12	Acier	Prégalvanisé		100 mm	300	3000mm
WBT4X12BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	100 mm	300	3000mm

Table 2/3

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)
WBT4X12EG	Acier	Électro-galvanisé		100 mm	300	3000mm
WBT4X18	Acier	Prégalvanisé		100 mm	450	3000mm
WBT4X18BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	100 mm	450	3000mm
WBT4X18EG	Acier	Électro-galvanisé		100 mm	450	3000mm
WBT4X24	Acier	Prégalvanisé		100 mm	600	3000mm
WBT4X24BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	100 mm	600	3000mm
WBT4X24EG	Acier	Électro-galvanisé		100 mm	600	3000mm
WBT4X4	Acier	Prégalvanisé		100 mm	100	3000mm
WBT4X4BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	100 mm	100	3000mm
WBT4X4EG	Acier	Électro-galvanisé		100 mm	100	3000mm
WBT4X6	Acier	Prégalvanisé		100 mm	150	3000mm
WBT4X6BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	100 mm	150	3000mm
WBT4X6EG	Acier	Électro-galvanisé		100 mm	150	3000mm
WBT6X12	Acier	Prégalvanisé		150 mm	300	3000mm
WBT6X12BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	150 mm	300	3000mm
WBT6X12EG	Acier	Électro-galvanisé		150 mm	300	3000mm
WBT6X18	Acier	Prégalvanisé		150 mm	450	3000mm
WBT6X18BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	150 mm	450	3000mm
WBT6X18EG	Acier	Prégalvanisé		150 mm	450	3000mm
WBT6X24	Acier	Prégalvanisé		150 mm	600	3000mm

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)
WBT6X24BA	Acier	Prégalvanisé	Noir	150 mm	600	3000mm
WBT6X24EG	Acier	Électro-galvanisé		150 mm	600	3000mm

Table 1/3

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
WBT2X12	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12BA	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X12EG	6.35 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X18	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18BA	8.618 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X18EG	8.618 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X24	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24BA	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X24EG	10.886 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X4	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4BA	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X4EG	3.629 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X6BA	4.082 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X6EG	4.082 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8	4.436 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT2X8BA	4.535 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT2X8EG	4.535 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12	8.165 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X12BA	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 2/3



Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
WBT4X12EG	8.165 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X18	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18BA	10.433 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X18EG	10.433 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT4X24BA	13.154 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X24EG	13.154 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
WBT4X4	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X4BA	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X4EG	4.536 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6BA	4.99 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT4X6EG	4.99 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12	9.979 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X12BA	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X12EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X18	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18BA	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X18EG	11.34 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBT6X24	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 3/3

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
WBT6X24BA	14.515 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBT6X24EG	9.979 kg	UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

