

# Climatiseur de toit, DEK



L'unité de refroidissement de toit DEK avec indice de protection IP54 assure le refroidissement d'une armoire ou d'un ensemble complet, en fonction des besoins de refroidissement et du niveau de consommation d'énergie souhaité. Elle est placée au-dessus de l'armoire et est idéale lorsqu'il n'y a pas assez d'espace sur la porte ou les panneaux latéraux.

## FONCTIONS

Finition : Les versions en acier galvanisé sont en coloris RAL 7035

Limites de température à l'extérieur : +20 °C à 55 °C\* | +20 °C à 50 °C

Limites de température à l'intérieur : +20 °C à +50 °C

Quantité fournie : 1



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Capacité de refroidissement, L35L35 | Capacité de refroidissement, L35L50 | Tension nominale | Nombre de phases | Fréquence | Réfrigérant |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| DEK04BTU9           | 410W                                | 240W                                | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK04BTUB           | 410W                                | 240W                                | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK08BTU9           | 820W                                | 680W                                | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK08BTUB           | 820W                                | 680W                                | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK12BTU9           | 1150W                               | 900W                                | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK12BTUB           | 1150W                               | 900W                                | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK15BTU9           | 1550W                               | 1200W                               | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |

| Référence catalogue | Capacité de refroidissement, L35L35 | Capacité de refroidissement, L35L50 | Tension nominale | Nombre de phases | Fréquence | Réfrigérant |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| DEK15BTUB           | 1550W                               | 1200W                               | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK20BT09           | 2050W                               | 1560W                               | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK20BT0B           | 2050W                               | 1560W                               | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK20LT09           | 2050W                               | 1560W                               | 400V             | 3Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK20LT0B           | 2050W                               | 1560W                               | 400V             | 3Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK20NTU9           | 2050W                               | 1560W                               | 460V             | 3Ph              | 60 Hz     | R134a       |
| DEK20NTUB           | 2050W                               | 1560W                               | 460V             | 3Ph              | 60 Hz     | R134a       |
| DEK30BT09           | 2900W                               | 2250W                               | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK30BT0B           | 2900W                               | 2250W                               | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK30LT09           | 2900W                               | 2250W                               | 400V             | 3Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK30LT0B           | 2900W                               | 2250W                               | 400V             | 3Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK30NTU9           | 2900W                               | 2250W                               | 460V             | 3Ph              | 60 Hz     | R134a       |
| DEK30NTUB           | 2900W                               | 2250W                               | 460V             | 3Ph              | 60 Hz     | R134a       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Capacité de refroidissement, L35L35 | Capacité de refroidissement, L35L50 | Tension nominale | Nombre de phases | Fréquence | Réfrigérant |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| DEK40BT09           | 3850W                               | 2870W                               | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK40BT0B           | 3850W                               | 2870W                               | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK40LT09           | 3850W                               | 2870W                               | 400V             | 3Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK40LT0B           | 3850W                               | 2870W                               | 400V             | 3Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK40NTU9           | 3850W                               | 2870W                               | 460V             | 3Ph              | 60 Hz     | R134a       |
| DEK40NTUB           | 3850W                               | 2870W                               | 460V             | 3Ph              | 60 Hz     | R134a       |
| DEK04BT09           | 410W                                | 240W                                | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |
| DEK04BT0B           | 410W                                | 240W                                | 230V             | 1Ph              | 50/60 Hz  | R134a       |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.