


# Plaque de fond partielle en acier inox, CBPS



Une plaque de fond partielle offre une solution de câblage flexible et élimine le besoin d'utiliser des passe-câbles individuels. Le degré de protection est maintenu en utilisant un joint séparé.

## FONCTIONS

Description: En remplacement de la plaque de fond standard en une seule partie, elle permet de faire passer directement des câbles. Pour une étanchéité parfaite, utiliser un kit de joint BG01 autour des câbles.

Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 304 / AISI 316L.

Plaque de fond: 1,5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 kit de plaque de fond en deux pièces.

**Finition:** Finition brossée

**Épaisseur:** 1.5mm

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau de l'armoire | Matériau             |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------------|----------------------|
| CBPS0640            | 25mm    | 600mm   | 400mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS0640-316        | 25mm    | 600mm   | 400mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |
| CBPS0650            | 25mm    | 600mm   | 500mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS0650-316        | 25mm    | 600mm   | 500mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |
| CBPS0660            | 25mm    | 600mm   | 600mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS0660-316        | 25mm    | 600mm   | 600mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |
| CBPS0840            | 25mm    | 800mm   | 400mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS0840-316        | 25mm    | 800mm   | 400mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |
| CBPS0850            | 25mm    | 800mm   | 500mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS0850-316        | 25mm    | 800mm   | 500mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |
| CBPS0860            | 25mm    | 800mm   | 600mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS0860-316        | 25mm    | 800mm   | 600mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |
| CBPS1040            | 25mm    | 1000mm  | 400mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS1040-316        | 25mm    | 1000mm  | 400mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau de l'armoire | Matériau             |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------------|----------------------|
| CBPS1050            | 25mm    | 1000mm  | 500mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS1050-316        | 25mm    | 1000mm  | 500mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |
| CBPS1060            | 25mm    | 1000mm  | 600mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 304 |
| CBPS1060-316        | 25mm    | 1000mm  | 600mm      | Acier inoxydable      | Acier inoxydable 316 |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les armoires de 1200 mm et 1 600 mm de large, utiliser 2 plaques de fond de 600 mm et 800 mm de large, respectivement.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

