

# Modules CCA VITA



Commandez et gérez un numéro d'article pour le montage complet du module CCA, y compris le marquage de pièce et l'étiquetage des composants, ainsi que les Card-Lok, extracteurs, clés de détrompage, joints CEM et drains thermiques.

## FONCTIONS

Services de conception complets, y compris l'analyse thermique

CCA et cadres imprimés rapidement en 3D pour les contrôles d'ajustement mécanique

Modèles CAO conformes aux normes téléchargeables -  
Modèles 3 U et 6 U disponibles

Disponible avec les finitions noir anodisé, film chimique et nickel chimique

Emballage ESD disponible



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue     | Compatible avec                    | Force de serrage | Largeur de l'écart   | Caractéristique de conception | Performance thermique | Profil         |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| 3U260VITA30.1PS-700     | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                               | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |
| 3U260VITA46.0PS-700     | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                               | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |
| 3U260VITA48.2PS-311     | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Compensation de tolérance     | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |
| 3U260VITA48.2SS-311     | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Compensation de tolérance     | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |
| 3UVPX48.2-PS260HTSI-311 | Armoires refroidies par conduction | 272 – 318kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Compensation de tolérance     | Meilleur              | 6.35 x 6.26 mm |

| Référence catalogue   | Compatible avec                    | Force de serrage | Largeur de l'écart   | Caractéristique de conception | Performance thermique | Profil         |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| 6U260IEEE1101.2PS-700 | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                               | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260VITA30.1PS-700   | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                               | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260VITA46.0PS-700   | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                               | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260VITA48.2PS-311   | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Compensation de tolérance     | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260VITA48.2SS-311   | Armoires refroidies par conduction | 136 – 181kgf     | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Compensation de tolérance     | Mieux                 | 6.35 x 6.26 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue     | Hauteur du rack | Conformité          | Orientation | Finition       | Matériau  |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|-----------|
| 3U260VITA30.1PS-700     | 3U              | ANSI/VITA 30.1-2008 | Primaire    |                | Aluminium |
| 3U260VITA46.0PS-700     | 3U              | ANSI/VITA 46.0-2019 | Primaire    |                | Aluminium |
| 3U260VITA48.2PS-311     | 3U              | ANSI/VITA 48.2-2020 | Primaire    | Black Anodized | Aluminium |
| 3U260VITA48.2SS-311     | 3U              | ANSI/VITA 48.2-2020 | Secondaire  | Black Anodized | Aluminium |
| 3UVPX48.2-PS260HTSI-311 | 3U              |                     |             |                | Aluminium |
| 6U260IEEE1101.2PS-700   | 6U              |                     | Primaire    |                | Aluminium |
| 6U260VITA30.1PS-700     | 6U              | ANSI/VITA 30.1-2008 | Primaire    |                | Aluminium |
| 6U260VITA46.0PS-700     | 6U              | ANSI/VITA 46.0-2019 | Primaire    |                | Aluminium |
| 6U260VITA48.2PS-311     | 6U              | ANSI/VITA 48.2-2020 | Primaire    | Black Anodized | Aluminium |
| 6U260VITA48.2SS-311     | 6U              | ANSI/VITA 48.2-2020 | Secondaire  | Black Anodized | Aluminium |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.