

Refroidisseur industriel, TAL



Le refroidisseur d'eau industriel TAL offre précision et fiabilité dans un design compact. La précision élevée du refroidissement améliore la qualité de la production et permet des résultats supérieurs constants. La large gamme d'accessoires et d'options permet différentes configurations de refroidisseur pour répondre à divers besoins d'application. Le refroidisseur TAL est doté d'une conception écologique avec des composants haute performance.

NORMES INDUSTRIELLES

CE; UKCA

FONCTIONS

Compresseur hermétique.

Tuyaux en laiton pour circuit frigorifique.

Évaporateur à plaques inoxydables brasées et soudées.

Serpentin de condensation haute efficacité.

Ventilateur axial.

Circuit de liquide en matériaux non ferreux.

Circuit de liquide standard avec réservoir ouvert et pompe.

Plage de température de liquide réglable : +8 °C à +25 °C



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Capacité nominale en watts à 50 Hz	Capacité nominale en watts à 60 Hz	Type de liquide	Tension nominale	Fréquence nominale	Réfrigérant
TAL24	2300W	2700W	Eau	230V	50 – 60Hz	R513A
TAL29	2900W	2900W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL37	3600W	4200W	Eau	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL46	4550W	4550W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

Référence catalogue	Capacité nominale en watts à 50 Hz	Capacité nominale en watts à 60 Hz	Type de liquide	Tension nominale	Fréquence nominale	Réfrigérant
TAL57	6000W	6000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL76	8100W	8100W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL93	9550W	9550W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA0	10900W	10900W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA3	12400W	12400W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA5	17800W	17800W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA8	20100W	20100W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB5	24800W	24800W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALB9	29000W	29000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALC5	35800W	35800W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALD9	47000W	47000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALE6	55000W	55000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALF8	67000W	67000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALI4	94000W	94000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité nominale en watts à 50 Hz	Capacité nominale en watts à 60 Hz	Type de liquide	Tension nominale	Fréquence nominale	Réfrigérant
TALM0	110000W	110000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALO6	134000W	134000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB0	20100W	20100W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALC6	35800W	35800W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF9	67000W	67000W	Eau	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Une large gamme d'accessoires et d'options permet de multiples configurations pour répondre aux différents besoins d'application.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.