

## Compact Série T

Les climatiseurs d'extérieur compacts Série T offrent un encombrement réduit pour gagner en espace tout en maximisant la capacité. Leur conception discrète leur permet de se fondre dans les environnements industriels exigeants ou extérieurs. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de chauffages de compresseur et de commandes de pression de refoulement pour des performances optimales en extérieur.

### NORMES INDUSTRIELLES

Reconnu UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

### FONCTIONS

Encombrement réduit pour minimiser l'espace et maximiser la capacité

Modèles pour alimentation 115, 230 et 460 VCA

Plage de température de fonctionnement du modèle extérieur de -40 °F/-40 °C à 131 °F/55 °C

Homologation UL pour permettre aux clients d'économiser du temps et de l'argent avec les organismes d'approbations (certains modèles homologués UL)

Couvercle en tôle d'acier galvanisé peint ou inoxydable pour les environnements industriels exigeants et extérieurs

Thermostat mécanique fiable sur le côté armoire de l'unité

Deux dispositifs de ventilation côté condenseur pour une redondance des performances

Le filtre en maille d'aluminium lavable et réutilisable protège les serpentins pour des performances de refroidissement optimales

Options de montage en extérieur et entièrement encastré pour de nombreux modèles

Brides à montage facile, pour une installation simplifiée

Chaque unité est testée fonctionnellement avant l'expédition

Les modèles de climatiseur extérieur standard incluent les éléments suivants : thermostat, composants résistants à la corrosion, commutateur de panne, chauffage de compresseur, commande de pression de refoulement, chauffage d'armoire et réfrigérant R134A

Matériel de montage, joints et manuel d'utilisation fournis avec l'unité

L'article T150116G120 est destiné uniquement à un usage en intérieur

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| T150126G104         | 22148             | 264W                       | 900Btu/h                | 230V             | 1                | R134a       |
| T150116G100         | 16391             | 235W                       | 800Btu/h                | 115V             | 1                | R134a       |
| T431016G150         | 22255             | 3224W                      | 11000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| T200246G400         | 23282             | 586W                       | 2000Btu/h               | 460V             | 1                | R134a       |
| T150116G150         | 22243             | 235W                       | 800Btu/h                | 115V             | 1                | R134a       |
| T431016G102         | 18692             | 3224W                      | 11000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| T200226G103         | 23273             | 586W                       | 2000Btu/h               | 230V             | 1                | R134a       |
| T150116G151         | 22492             | 235W                       | 800Btu/h                | 115V             | 1                | R134a       |
| T430826G108         | 23334             | 2403W                      | 8200Btu/h               | 230V             | 1                | R134a       |
| T200246G401         | 24304             | 586W                       | 2000Btu/h               | 460V             | 1                | R134a       |
| T150126G100         | 16392             | 264W                       | 900Btu/h                | 230V             | 1                | R134a       |
| T200226G100         | 16295             | 586W                       | 2000Btu/h               | 230V             | 1                | R134a       |
| T430816G153         | 22517             | 2374W                      | 8100Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T200226G158         | 23278             | 586W                       | 2000Btu/h               | 230V             | 1                | R134a       |
| T430816G150         | 23328             | 2374W                      | 8100Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T200216G157         | 22514             | 586W                       | 2000Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T150126G120         | 14303             | 264W                       | 900Btu/h                | 230V             | 1                | R134a       |
| T430616G150         | 22252             | 1846W                      | 6303Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T150126G150         | 22498             | 264W                       | 900Btu/h                | 230V             | 1                | R134a       |
| T290416G150         | 22246             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| T200216G155         | 25174             | 586W                       | 2000Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T200216G100         | 16294             | 586W                       | 2000Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T430616G102         | 21174             | 1846W                      | 6303Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T200216G150         | 22245             | 586W                       | 2000Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T290416G159         | 21138             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 115V             | 1                | R134a       |
| T150116G120         | 14302             | 235W                       | 800Btu/h                | 115V             | 1                | R134a       |
| T150116G152         | 22493             | 235W                       | 800Btu/h                | 115V             | 1                | R134a       |
| T431026G104         | 18693             | 2989W                      | 10200Btu/h              | 230V             | 1                | R134a       |
| T200226G150         | 23134             | 586W                       | 2000Btu/h               | 230V             | 1                | R134a       |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

\*Consultez la fiche technique pour obtenir les spécifications complètes du produit, les courbes de performance et les schémas détaillés

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**