

# Rinforzo universale antisismico stampato, tubo 2 1/2", DN65, EG

## CODICE A CATALOGO

### CSB0250N



Il rinforzo universale antisismico per tubazioni nVent CADDY è una soluzione antisismica innovativa e versatile per tubazioni sospese. Grazie all'esclusivo schema di fori asolati per una facile installazione, gli installatori possono eliminare il rischio e gli inconvenienti dovuti all'uso di componenti hardware, rendendola la soluzione ideale per garantire sicurezza e conformità sul lavoro.

## CARATTERISTICHE

Utilizzato per rinforzi laterali e longitudinali

La testa del bullone a serraggio controllato semplifica l'installazione e l'ispezione

Compatibile con tubi di rinforzo da 1-2" per ridurre l'inventario

Compatibile con strut di tipo A con spessore di circa 2,6 mm o superiore

Conforme ai requisiti NFPA®-13 e CEN/TS 1755:2021 per rinforzi antisismici

Testato secondo specifiche FM®

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404109

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del tubo, nominale (Ø): 2 1/2"

Dimensione del tubo, nominale: 63.5 mm

Ghisa: 63.5mm

NB/DN: 65

Dimensioni del tubo di rinforzo: 1" - 2"

Diametro nominale NB/DN rinforzo: 25 - 50 mm

Larghezza (W): 38 mm

A.: 91 mm

B: 33 mm

C: 24 mm

D: 171 mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Testato secondo specifiche FM® per diametri da 1-1/2" a 4" senza uso di tubo in ghisa.


I carichi statici per tubi Schedule 10 possono essere utilizzati anche per tubazioni AS 1074 serie media, GB/T 3091, EN 10255 (serie media o pesante) e JIS G3452.

I carichi statici per tubi Schedule 40 possono essere utilizzati anche per tubazioni AS 1074 serie pesante, GB/T 3091, EN 10255 (serie pesante) e JIS G3454.

I carichi statici per tubi approvati FM a parete leggera, possono anche essere utilizzati per tubazioni AS 1074 serie leggera, EN 10255, EN10220 L e GB/T 8163.

Approvazione FM con strut di tipo A con spessore di circa 2,6 mm o superiore

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

